

PHILIPS

TrueForce Core LED

Ulkovalaistus

Oikeat ammattilaiset vaihtavat LEDiin

Tutustu Philips TrueForce Core LED Road (SON) –lamppuun, joka on markkinoiden ensimmäinen kokonaan lasinen LED-korvaaja perinteiselle purkauslampulle ulkovalaistuskohteisiin.



Uuden Philips TrueForce Core LED Roadin avulla perinteisten SON-T-lamppujen korvaaminen erittäin tehokkaalla ja kustannustehokkaalla LEDillä ei ole koskaan ollut helpompaa. Nopeana takaisinmaksuratkaisuna nämä lamput tarjoavat kaikki LED-valaistuksen edut ja tarjoavat välittömiä säästöjä pienellä investoinnilla. TrueForce ton saman kokoinen kuin perinteinen purkauslamppu, ja mukailee valonjaollaan perinteistä. Lamppu voidaan asentaa valaisimeen sellaisenaan SON-T-lampun tilalle. TrueForcella saat käyttöösi tehokkaan LED-filamenttitekniikan, jolla on pidempi käyttöikä ja joka tarjoaa laadukkaampaa valoa.

REAL
PROS
REAL
QUALITY

Ominaisuudet ja edut

- Ensimmäinen lasinen ulkovalaistukseen sopiva LED
- Mahdollistaa jopa 60 % energiansäästöt verrattuna perinteiseen purkauslamppuun
- Matala alkuinvestointi ja nopea takaisinmaksuaika
- Korkea tehokkuus (GaN technology)
- Käyttöikä 25 000 tuntia
- Suora korvaavuus E27- tai E40-kantaisille lamputille
- Jopa 7500 lm valovirta
- IP65-luokiteltu lamppu soveltuu ulkokäyttöön
- Hyvä värinointo (Ra 70) ja saatailla värilämpötilat 3000 tai 4000 K

Välintöntä säästöä

	Perinteinen SON-T	TrueForce Core LED SON-T
Energiansäästöt	82W ¹	26W
Käyttöikä	15 000 h	25 000 h

Lamppujen lukumäärä	100
Polttotunnit vuodessa	4380 hrs ²
Sähkön hinta	0.12 €/kWh ³

2 882 €


Energiansäästö/vuosi

Käyttöikä (h)	25,000
Asennuskustannus/valonlähde	≈35 €
Lampun hinta	43.50 €
Suhteelliset kustannukset vuodessa / lamppu	7.62 €

< 14 kk

Takaisinmaksuaika

Tee kestävä valinta: Uusi Philips TrueForce Core LED Road säästää käyttöikänsä aikana hiilidioksidipäästöjä, joiden sitomiseen tarvittaisiin 2 637 puuta!



¹ Mukaan lukien kuristimen hukkatheho. Lampun kulutus on 70 W.

² Energiankulutus on laskettu 12 tuntia per päivä 365 päivänä vuodessa.

³ Energian hinta, perustuu eurooppalaiseen keskiarvoon 12 senttiä/kWh.




The TrueForce Core LED Road

Säästä jopa 60% energiaa tehokkuutensa vuoksi.

- TrueForce Core LED-lampun energiatehokkuus on jopa 150 lm/W
- Energiatohkeas LED-teknologia


Lasinen kupu

- Perinteistä lampua muistuttava ulkonäkö ulkovalaistuskohdeisiin
- Valaisinta ei tarvitse vaihtaa, ainoastaan valonlähde



Helppo asennus

- Suora korvaavuus E27/E40-kantaisille lamputille
- Sopii magneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirrälle. Ohittamalla kuristimen ja kytkemällä suoraan verkkovirtaan saavutat energiansäästöjä jopa 10-15 W edestä. Pidä kuristin paikoillaan ja poista sytytin.



Korvaus keskimääräisellä vastaavuudella – LED-lampun keskimääräinen havaittu valoteho/lux-tasot käyttöiän aikana ovat verrattavissa perinteiseen HID-lamppuun.

Tuotetiedot

Tuotenimi	LED	Valovirta	Tulo- virta	CRI	Väriämpötila	Käyttöikä	EEL	Sähkönumero
	W	lm	mA		K	hrs		
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17	2800	80	70	3000	25,000	C	4820136
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV		3000		70	4000		C	4820137
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26	4200	120	70	3000		C	4820138
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV		4500		70	4000		C	4820139
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40	7200	178	70	3000		C	4820140
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV		7500		70	4000		B	4820141

© 2022 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toiminna. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.



Philipsin tuotemerkki on rekisteröity Koninklijke Philips N.V:lle. Kaikki muut oikeudet ja tuotemerkit ovat Signify Holdingin omistuksessa.

Kaikki tekniset tiedot ovat löydettävissä www.philips.com/trueforce-led-lamps