



NatureConnect link

NatureConnect link -laitteen avulla NatureConnect-valaisimia voidaan ohjata yleisimmillä ohjausjärjestelmillä, kuten Signify Interactilla. Laite tukee DALIn ja DMX:n lisäksi myös DALI DT8 tunable white -valaisimia.

Sähkö tiedot

Syöttöjännite	100–240 V AC
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulovirta	< 525 mA
Virtapistoke	Vaihdeettava pistoke (C-/G-/A-tyyppi)
Enimmäisteho	15 W
Tehokerroin	0,3
Antojännite	24 V DC SELV
Lähtövirta	< 875 mA
Reaaliaikakello	Verkkovirta-/akkukäyttöinen Akun kesto 2 vuotta (ilman virransyöttöä) / 10 vuotta (virransyötöllä)
DALI IN -eristys	Kaksoiseristys
DALI OUT -eristys	Peruseristys
DC 0–10V -eristys	Peruseristys
DMX-eristys	Kaksoiseristys
LAN-eristys	Kaksoiseristys

Yleiset tiedot

Käyttölämpötila-alue	0...35 °C
Varastointilämpötila	–40...70 °C
IP-luokitus	IP20
Iskunkestävyys	IK02
CE-merkintä	Kyllä
UL-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta

Liitännät

Virtaliitin	DC5.5
Ethernet	RJ45, 10/100Mbit, DHCP client
DMX	3-napainen ruuvipistoliitin, enint. 1,5 mm ²
DMX-kaapelin enimmäispituus	300 m
DALI IN	DALI- ja D4i-yhteensopiva 2-napainen ruuvipistoliitin
DALI IN -kaapelin enimmäispituus	300 m / 15 m käytettäessä SNS210- tai vastaavaa sensoria
DALI IN -virransyöttö	Integroitu, voidaan ottaa pois käytöstä. 12–20,5 V. Vähintään 52 mA, enintään 60 mA.
DALI OUT	DA1 NatureConnect-valaisimille DA2 DALI-valaisimille 4-napainen ruuvipistoliitin
DALI OUT -kaapelin enimmäispituus	300 m
DALI OUT -virransyöttö	Integroitu (sekä DA1 että DA2), 12 V–20,5 V, vähintään 128 mA, enintään 140 mA max
DALI-osoitteiden enimmäismäärä	64 per DALI-ulostulo
DC 0–10V CH1/CH2	Enintään 150 uA 10 V
Käyttäjähajaus	Painonapit, dip-kytkimet, kiertokytkimet, LED-merkkivalot

NatureConnect link

Rakennetiedot

Mitat	162x110x37
Paino	0,3 kg
Rungon materiaali	Akryylintriiliibutadieenistyreeni (ABS)
Rungon väri	White RAL 9016

Tuotekoodi

910505103474	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
--------------	---------------------------------

Avoim lähdekoodi


Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Kirjallinen tarjous, lisenssitekstit sekä tässä tuotteessa käytettyjen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöehdot ja tekijänoikeusmerkinnät ovat saatavilla laitteen sähköisessä valikossa, johon pääsee käsiksi avaamalla laitteen IP-osoitteen verkkoselaimessa.

Yhteensopiva seuraavien ohjaustapojen kanssa:

- DALI
- Interact
- 0-10 V



Mittapiirros



[Siirry NatureConnect-sivuille >](#)

[Lataa NatureConnect-valaisimien tietolehdet, asennusohjeet ja muut materiaalit >](#)

[Katso videoita NatureConnectista >](#)



© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.