



NatureConnect daylight W60L60

NatureConnect daylight 60x60 -paneeli tuottaa toiminnallista valoa. Kun ratkaisuun yhdistetään NatureConnect link -laite, valaisin jäljittelee auringon vuorokausirytmää. Valaisimen valoreseptit on suunniteltu parantamaan vireystilaa ja tuomaan päivänvalon voiman sisätiloihin.

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttöjännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulovirta	0,16 A
Syöksyvirta	8 A
Syöksyvirran kesto	175 us
Tuotteiden määrä 1 johdonsuojakatkaisijaa kohti (B-tyyppi, 16 A)	40
Tehokerroin (väh.)	0,9
Ylijännitesuoja	1 kV DM ja 2 kV CM

Ohjaus

Ohjauslaite	NatureConnect link / NatureConnect scene set
DALI-osoitteiden määrä	2

Rakennetiedot

Mitat	595 x 595 x 85 mm
Rungon materiaali	Alumiini
Rungon väri	White RAL 9003
Optiikan suojan materiaali	Polystyreeni
Optiikan suojan pinta	Opaali
Tuotteen nettopaino	5 kg

Yleiset tiedot


Valonlähde	LED
Valonlähteen väri	Tunable white
Liitäntälaitte sisältyy	Ei
Teho enimmillään	33 W
Teho päällekytkettäessä	10 W
Valovirta enimmillään	3 700 lm
Oletusvalovirta päällekytkettäessä	1 000 lm
Valotehokkuus	110 lm/W
Värilämpötila	2 700–6 500 K
SDCM	3
CRI	90
R9	> 50
UGR	19
Keilakulma	90°
Käyttöikä	50 000 h (B50L80)
Ohjaus	DALI
Liitin	GST18i5 uros
Sähkösuojaus	Suojaeristys (luokka I)
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
Optimaalinen käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	–20...+60 °C
IP-luokitus	IP20
Iskunkestävyys	IK02
Hehkulankatesti	650 °C

NatureConnect daylight W60L60

Tuotekoodit

910505103362	LP903 NC Daylight W60L60 -paneeli
910505103363	Daylight W60L60 -liitäntälaite
911401809387	RC159Z-ripustussarja SME-4 WH

Mittapiirros



Mitat millimetreinä

[Siirry NatureConnect-sivuille >](#)

[Lataa NatureConnect-valaisimien tietolehdet, asennusohjeet ja muut materiaalit >](#)

[Katso videoita NatureConnectista >](#)



© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toiminnoista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.