



NatureConnect lightscape

NatureConnect lightscape tuottaa dynaamisen, luonnollisen valoeffektin seinälle. Se lisää tilantuntua ja täydentää päivänvaloa jäljittelevien valaisimien vaikutusta.

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttöjännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulovirta	0,5 A
Syöksyvirta	13 A
Syöksyvirran kesto	150 us
Tuotteiden määrä 1 johdonsuoja- katkaisijaa kohti (B-tyyppi, 16 A)	25
Tehokerroin (väh.)	0,9
Ylijännitesuoja	1 kV DM ja 2 kV CM

Ohjaus

Ohjauslaite	NatureConnect link / NatureConnect scene set
-------------	---

Rakennetiedot

Mitat	1 350 x 120 x 150 mm
Rungon materiaali	Metalli
Rungon väri	White RAL9003 tai Dark grey RAL7043
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suoja	Linssi
Tuotteen nettopaino	10 kg

Yleiset tiedot

Valonlähde	LED
Valonlähteen väri	RGBW
Liitäntälaite sisältyy	Kyllä
Teho enimmillään	104 W
Keskimääräinen teho	63 W (tyypillinen käyttö)
Valovirta	3 200 lm
Väriämpötila	N/A
SDCM	3
Keilakulma	36° x 75°
Käyttöikä	29 000 h (B50L80)
Ohjaus	Lightscape-ohjain 822274820229, DMX/Ethernet
Virtaliitin	3,0 m, 1,5 mm ² , 4-napainen
Sähkösuojaus	Suojaeristys (luokka I)
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
Optimaalinen käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	–40...+70 °C
IP-luokitus	IP20
Iskunkestävyys	IK02
Hehkulankatesti	650 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	–
UL-merkintä	–
Takuu	5 vuotta
Vakiovalovirta (CLO)	Ei


NatureConnect lightscape

Tuotekoodit

822274820227	LP904P NC Lightscape White R9003
822274820228	LP904P NC Lightscape Grey R7043 30%



Mittapiirros



Mitat millimetreinä

[Siirry NatureConnect-sivuille >](#)

[Lataa NatureConnect-valaisimien tietolehdet, asennusohjeet ja muut materiaalit >](#)

[Katso videoita NatureConnectista >](#)



© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.