

NatureConnect small island

NatureConnect small island -ratkaisu koostuu useammasta Sky- ja Daylight-valaisimesta. Lopputuloksena on kokonaisvaltainen päivänvalokokemus.

Ohjaus


Ohjauslaite	NatureConnect link / NatureConnect scene set
DALI-osoitteiden määrä	16

Kokoonpano

Määrä

822274820223	Sky W60L60	3
822274820224	Daylight W60L180 (kaksoispaneeli)	1
822274820226	Daylight W60L180 -liitäntälaitte	4
822274820232	Liitäntälaittelevy	1
822274820222	Pieni kehys (ripustukseen)	1
822274820716	Kaapelisarja (uppoasennukseen)	1

Mittapiirros



Yleiset tiedot

Teho päällekytkettäessä	125 W
Valovirta päällekytkettäessä	10 600 lm
Keskimääräinen teho	165 W (Day Rhythm)
Keskimääräinen valovirta	14 300 lm (Day Rhythm)
Teho enimmillään	220 W (Energize)
Valovirta enimmillään	20 000 lm (Energize)
Ohjaus	DALI
Virtaliitin	GST18i5 uros
DALI-liitin	BST14i2 uros
Takuuaika	5 vuotta

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Tulovirta	2 A
Syöksyvirta	19 A
Syöksyvirran kesto	1 000 us
Tuotteiden määrä 1 johdonsuoja- katkaisijaa kohti (B-tyyppi, 16 A)	6
Tehokerroin (väh.)	0,9

Rakennetiedot

Mitat	1 838 x 1 838 x 141 mm
Kehyksen materiaali	Teräs
Kehyksen väri	Dark grey RAL7043
Valaisimen väri	White RAL9003
Tuotteen nettopaino	90 kg

[Siirry NatureConnect-sivuille >](#)

[Lataa NatureConnect-valaisimien tietolehdet, asennusohjeet ja muut materiaalit >](#)

[Katso videoita NatureConnectista >](#)



© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toiminnoista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.