


Découvrez le nouveau

CoreLine Etanche gen3



Plus
performant.
Plus
rapide.

PHILIPS

CoreLine
Le choix n°1 des pros



Découvrez
l'installation
en vidéo

Vitesse d'installation

25%
+ rapide

Nouveau
connecteur
rapide, externe
et sans outil.



Le connecteur externe qui accélère vraiment vos installations

- Jusqu'à 25% de temps d'installation économisé par luminaire, comparé à une version câblage interne.
- Câblez sans ouvrir le luminaire, pour un gain de temps immédiat à la pose.
- Accélérez significativement l'avancement des chantiers.

PHILIPS

CoreLine

Le choix n°1 des pros



Service Tag



Installation et maintenance simplifiées

- Identification immédiate du luminaire grâce à son **QR code Service Tag unique**.
- Accédez aux données techniques et aux pièces détachées compatibles via l'application **Service Tag, directement sur votre smartphone**.
- **Composants clés remplaçables sans outil** (driver, LED, vasque, etc.).
- Maintenance rapide, durée de vie prolongée et coûts d'exploitation réduits.

CoreLine Étanche gen3

Le choix
n°1 des
Pros



UE Ultra
Efficient

188
lm/W

Efficacité énergétique record de 188 lm/W* en version UE

- La version Ultra Efficace s'impose comme la référence du marché.
- Jusqu'à 26 % d'économies d'énergie** supplémentaires par rapport à un luminaire étanche standard concurrent.
- Atteignez plus facilement vos objectifs de **sobriété énergétique** tout en renforçant la compétitivité de vos projets.

* Version standard 160 lm/W

** En passant d'un luminaire étanche standard de 140 lm/W à une version Ultra Efficace à 188 lm/W.




100 000 L80


heures de tranquillité

- **100 000 h L80**, soit le **double de la génération précédente**, équivalant à 23 ans d'utilisation en fonctionnement semi-continu (12h/j, 7j/7).

- **Sécurisez vos investissements** sur le long terme.


- **Limitez fortement les interventions** sur site.






En version avec connecteur externe, la vasque du luminaire est livrée fermée.

En version standard avec connecteur interne, la vasque est livrée ouverte.




25%
plus rapide
à installer


Nouveau connecteur rapide, externe et sans outil (WEC).



Connecteur interne Push-in en version standard pour un câblage sans outil.



Étanche 600 mm
Échelle 1/1




Accessoires standards, tels que les presse-étoupes et les supports de fixation, sont inclus pour une mise en œuvre plus rapide.



Rails de 30 cm de chaque côté du corps du produit, permettant un positionnement flexible des clips de fixation.



Optique à faisceau large.



Résistance :
- à l'eau IP66
- aux chocs IK08



Corps avec trous prépercés pour s'adapter aux contraintes d'installation terrain.



Service Tag accessible depuis l'extérieur du luminaire pour une identification rapide et une maintenance simplifiée.

Les nouveaux codes à retenir

Ancien code	Code de commande	Description produit	Puissance consommée	Flux lumineux	Efficacité lumineuse
840480 devient	333216	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	25 W	4 000 lm	160 lm/W
840497 devient	333230	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	37,5 W	6 000 lm	160 lm/W
	333247	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	37,5 W	6 000 lm	160 lm/W
	333223	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	25 W	4 000 lm	160 lm/W
	359971	WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	22,5 W	4 200 lm	187 lm/W
	359988	WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	32 W	6 000 lm	188 lm/W