

PHILIPS

Voici à quoi ressemble le niveau supérieur

Le nouvelle CoreLine Étanche gen3

Performante.
Fiable.
Prête pour
l'avenir.



a lighting brand of ©ignify

*Voir la page suivante

CoreLine

Le meilleur choix des professionnels

Le meilleur choix des professionnels pour des performances étanches

CoreLine Étanche gen3 établit une nouvelle référence dans sa catégorie. Ce n'est pas seulement ce que l'on attend de CoreLine, mais une gamme conçue pour offrir de **meilleures performances** là où cela compte le plus : vitesse d'installation, qualité de la lumière, flexibilité et fiabilité à long terme.

Avec une qualité de lumière élevée pour de nombreuses applications, une installation rapide grâce à l'emballage one-bin, des options connectées faciles à configurer et des pièces de rechange immédiatement disponibles, gen3 est conçu pour vous offrir un avantage clair sur chaque projet.



Avantage de niveau supérieur #1

Un éclairage de haute qualité pour de nombreuses applications

La qualité Philips de confiance

Un éclairage homogène et de haute qualité avec un IRC >80 et un SDCM <3

Large distribution du faisceau lumineux

Efficacité énergétique

- 160 lm/W pour les configurations standard
- 186–189 lm/W avec les versions UltraEfficient

Très longue durée de vie de 100 000 heures (L80)

Applications

- Industries générales
- Entrepôts
- Parkings couverts
- Espaces extérieurs couverts

Protection robuste

Les indices de protection IP66 et IK08 assurent une résistance à la poussière, à l'eau et aux chocs.

Options All-in

Basculez entre 4 flux lumineux, ou 4 flux lumineux et 2 températures de couleur dans un seul luminaire.

• Nouveau : option d'éclairage de secours

Transformez facilement les luminaires CoreLine étanches en éclairage de secours. Points de fixation préinstallés sur le boîtier. Aucune vis nécessaire pour installer le kit d'éclairage de secours. Consultez les instructions d'installation pour plus de détails.



IP66
IK08

All-in

¹Ce pictogramme a été développé par Signify et est utilisé comme auto-certification pour les luminaires Philips UltraEfficient conformes aux normes tier 3 de l'IEA 4E SSL Annex.

Avantage de niveau supérieur #2

Installation rapide, toutes les pièces dans un seul emballage


Installez plus intelligemment. Terminez plus rapidement.

Livré avec un capot pré-ouvert pour une installation plus rapide

Accessoire de câblage traversant Click-Fix, sans vis

Loquets coulissants longs et supports de plafond click-fit pour une installation facile, sans outil

Nouvelle option : connecteur push-in étanche externe (WEC)



All-in : tout ce qu'il vous faut pour une flexibilité d'installation maximale

- **CoreLine Étanche – options All-in**
Intégrez jusqu'à 8 codes dans un seul luminaire en combinant 2 températures de couleur et 4 flux lumineux.
- Bénéficiez d'une flexibilité inégalée sur site, d'une simple pression sur l'interrupteur.

Accessoires standard tels que les presse-étoupes et les supports inclus pour une installation plus rapide

Emballage entièrement en carton. Plus rapide à éliminer, meilleur pour la planète.

¹ Comparé aux versions du produit sans WEC


Avantage de niveau supérieur #3


Options connectées, faciles à configurer

- Options de commande flexibles, incluant DALI, Interact Ready et des versions avec capteur intégré, adaptées à chaque besoin.
- **Nouvelles options de capteurs intégrés :²**
 - De la commande marche/arrêt simple à la gradation et au groupement
 - Capteurs de mouvement intégrés (MDU-DIM) capables de détecter les personnes en mouvement et les véhicules circulant à faible vitesse
- Version Interact Ready : configuration simple via l'application Interact Pro
- Compatible avec le capteur de mouvement et de lumière du jour IP66MPS3100, waardoor de voordelen van systeemconnectiviteit maximaal worden benut.

Signify Interact est un système d'éclairage sans fil intelligent, rapide à installer, évolutif et pérenne. En savoir plus [ici](#).

² Bientôt disponible. Contactez votre représentant local Signify pour plus de détails.





Avantage de niveau supérieur #4

Pièces de rechange disponibles

- Plusieurs composants sont remplaçables. Aucun outil spécifique n'est requis.
 - 1 Driver
 - 2 Capot
 - 3 Carte LED
- Équipé d'un code QR **Signify Service Tag** unique 4, permettant d'identifier et de commander facilement les pièces de rechange.
- Manuel de service avec instructions de réparation claires dans le portail Service Tag. [En savoir plus sur Service Tag](#)

Avantage de niveau supérieur #5

Conçu selon les principes de l'économie circulaire

Utiliser moins

- Nouveau : option de boîtier en matériau recyclé post-consommation (PCR)**, fabriqué à partir de 100 % de matériaux recyclés pour un impact environnemental réduit.
- Efficacité énergétique élevée : 186–189 lm/W en configurations UltraEfficient.

Utiliser plus longtemps

- Une longue durée de vie de 100 000 heures (L80) réduit le besoin de remplacer les luminaires ou les composants.

Réutiliser

- Le luminaire peut être facilement démonté et séparé en composants constitués de matériaux identiques.
- Ces matériaux peuvent ensuite être recyclés, contribuant ainsi à réduire l'impact environnemental et à maintenir les matières premières critiques en circulation.

Environmental Products Declarations (EPD) sont disponibles en [ligne](#).








Informations de commande

Type de produits	Puissance	Flux lumineux	Efficacité	Température de couleur	UGR	CRI	Type de connecteur	Dimmable	Éclairage de secours	Interact Ready	EAN
	W	lm	lm/W	K		Ra					
WT120C G3 20S/840 PSU L600	13.0	2000	154	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333305699
WT120C G3 80S/840 PSU L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333310099
WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335980300
WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	13.0	2000	154	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	-	-	872110335982700
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335983400
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335984100
WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335985800
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335986500
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335989600
WT120C G3 40S/840 PSD L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency	-	872110335990200
WT120C G3 60S/840 PSD L1200	37.5	6000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110333336099
WT120C G3 80S/840 PSD L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110333339199
WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200		2700/3300/3900/4600	163/161	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333344599

Plus de produits à la page suivante

¹ Compatible avec l'éclairage de secours ; disponible avec kit d'éclairage de secours en option

Informations de commande

Type de produits	Puissance	Flux lumineux	Efficacité	Température de couleur	UGR	CRI	Type de connecteur	Dimmable	Éclairage de secours	Interact Ready	EAN
CoreLine étanche gen3	W	lm	lm/W	K		Ra					
 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500		4600/5700/6800/8000	162/160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333347699
 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200		2700/3300/3900/4600	163/161	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333348399
 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500		4600/5700/6800/8000	162/160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333349099
WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339008000
WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339010300
 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500		3500/4300/5100/6000 ²	162/159	3000 / 4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333367499
WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	Emergency lighting Basic (3 hrs)	-	872110339016500
WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	Emergency lighting Basic (3 hrs)	-	872110339017200
 WT120C G3 80S/840 WIA L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	Yes	872110335993300
 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	Yes	872110335994000
 WT120C G3 80S/840 WIA L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	Yes	872110335996400


¹ Compatible avec l'éclairage de secours ; disponible avec kit d'éclairage de secours en option ² Connecteur externe étanche plug-in ³ 3000K est inférieur de 3,5 %

Informations de commande pour Éclairage de secours (EL-kit)

Type de produits	Explication	EAN
CoreLine étanche gen3		
EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	High Voltage (HV) kit pour CoreLine Étanche	8719514881136

Consultez tout les informations produit et les options de configuration dans le [catalogue en ligne](#)



© 2026 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.
www.philips.com
a lighting brand of  Signify