



## Press Release

2024年2月15日

シグニファイ、「フィリップス LED ソーラーガーデンライト」6種新発売  
電気代ゼロの省エネガーデンライトで“コスパ”と“おうち演出”の需要に応える

シグニファイジャパン合同会社（本社：東京都品川区、職務執行者 社長：大塚 圭太郎、以下シグニファイ）は、「フィリップス LED ソーラーガーデンライト」6種を2月15日（木）よりオンラインや量販店にて順次販売を開始いたします。



「フィリップス LED ソーラーガーデンライト」は、コロナ禍を受けて“おうち時間の充実”から派生した庭先や外構を演出する“おうち演出”のニーズに応える製品です。また、世界的な電気代高騰の課題やサステナビリティへの意識の高まりを受け、太陽光を活用した電気代ゼロの照明として省エネとエコを実現します。

「フィリップス LED ソーラーガーデンライト」は、足元灯や防犯灯として機能的でシンプルなデザインの「アプローチライト（全周配光タイプ／センサー付き前方配光タイプ）」「スポットライト」の3製品と、庭先を彩り豊かに演出する「ペンダントライト」「フェアリーライト（カラー／電球色）」の3製品、計6製品のラインナップを揃えています。

これからもシグニファイは、明かりを通して便利で豊かな暮らしを提供いたします。



■新製品「アプローチライト（全周配光タイプ）」について



明かりが 360 度に広がり雰囲気作りに最適です。フィラメント状の光源で、温かみのある明かりが周囲を照らすため、玄関や庭、アプローチなどさまざまな場所をライトアップでき、雰囲気作りに最適です。防犯灯としても活躍します。

■新製品「アプローチライト（センサー付き前方配光タイプ）」について



日が暮れると柔らかな明かりが点灯。さらに人が近づくと人感センサーでフル点灯し、しっかりと足元を照らすので夜間の玄関先などの使用に最適です。またフル点灯後 30 秒後に 20%程度に調光します。



## ■新製品「スポットライト」について



ハイパワーなスポットライトでシンボルツリーなどを照らすことで、玄関先や庭をドラマチックに演出できます。点灯モードは、3/6/12 時間で切替え可能です。

## ■新製品「ペンダントライト」について



リモコン操作で明るさ・色も変更できるペンダントライトです。ガレージやベランダ、ウッドデッキなどの使用におすすめです。リモコンで明るさを 4 段階（100%、75%、50%、30%）に、色も 3 段階（3000K＜電球色＞、4000K＜昼白色＞、6000K＜昼光色＞）に変更が可能です。コンセントを必要としないので、明るさや色を変えてキャンプ時の雰囲気作りにも最適です。また、しっかりとした明るさを確保できるため、屋外での作業\*1に活躍します。

\*1：ペンダント部取付け高が机上面から 60cm の場合、光源色別に下記の明るさとなります。  
電球色 100%時：58 ルクス、昼白色 100%時：84 ルクス、昼光色 100%時：81 ルクス



■新製品「フェアリーライト（電球色）」について



防水対応イルミネーションライト。防水対応がされているので、屋外でも安心してご利用いただけるイルミネーションライトです。常時点灯や点滅モードへと切替え可能なので、ウッドデッキの演出のほか、クリスマスなどイベント時にも活躍します。

■新製品「フェアリーライト（カラー）」について



フェアリーライトのカラー版です。より華やかにイルミネーションを演出します。



## ■フィリップス LED ソーラーガーデンライトについて

確かな信頼性と豊富なラインナップで、省エネ、防犯、空間づくりのニーズにお応えします。

### 【ソーラーライトだから電気代ゼロ】

日中ソーラーパネルで太陽光を集め、そのエネルギーを充電機に蓄積します。太陽光だけで充電できるので、電気代は一切かかりません。省エネもでき、環境にも優しい照明です。

### 【防塵・防水仕様で安心】

防塵・防水の性能規格は「IP44」以上のため、安心して屋外でご利用いただけます。

### 【光センサーで自動点灯／消灯】

光センサー搭載で、昼間は太陽光で自動充電、夜間は暗くなると自動点灯します。消し忘れの心配なく、ストレスフリーで使用できます。

### 【面倒な配線工事は一切不要】

一般的なガーデンライトは有資格者による配線工事が必須ですが、ソーラーライトは配線がないので、面倒な配線工事は一切不要です。配線を気にせずに設置ができます。

## ■シグニファイについて

シグニファイ（ユーロネクスト：LIGHT）は、施設用照明、家庭用照明ならびに IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の分野において世界最大手の企業です。「Philips Hue」をはじめとした [フィリップス製品](#) やコネクティッド照明システム「[Interact](#)」、データ通信可能なサービスは、ビジネス価値を生み出すことで家庭だけでなく、ビルや市街地での生活にも変化をもたらします。2022年の売上は約75億ユーロ、約35,000人の従業員を擁し、世界70か国以上で事業活動を展開しています。独自の持続可能プログラム「Brighter Lives, Better World」を掲げ、照明が持つ無限の可能性を切り拓きます。また、2020年にカーボンニュートラルを達成し、IPO以来5年連続でダウジョーンズサステナビリティワールドインデックスにランクインし、2017・2018・2019の3年連続で業界リーダーに選ばれました。シグニファイのニュースは、[Newsroom](#)、[X \(旧 Twitter\)](#)、[LinkedIn](#)、[Instagram](#) からご覧ください。投資家向けの情報は、Investor Relations のページに掲載されています。※2019年1月よりフィリップス ライティング ジャパンは、シグニファイジャパンへ社名変更いたしました

## 報道関係および企業に関するお問い合わせ

シグニファイジャパン合同会社

ライティングサポートデスク（取次ぎ）

Email: [Support.Japan@signify.com](mailto:Support.Japan@signify.com)

<別紙> 製品詳細について

製品名	アプローチライト (全周配光タイプ)	アプローチライト (前方配光+センサー)	スポットライト
製品画像			
明るさ	15lm	60lm	300lm
光源色	電球色 (3000K)	電球色 (3000K)	電球色 (3000K)
サイズ	99mm x 99mm 501mm (スパイク含む)	80mm x 80mm x 524mm	275mm x 95mm x 313mm (スパイク含む)
防塵防水等級	IP44	IP44	IP65
点灯時間目安	約 11 時間	3.5 時間(常時フル点灯) ～36 時間	3・6・12 時間切換え
寿命	15,000 時間	15,000 時間	15,000 時間
取付方法	スパイク	スパイク	スパイク
保証期間	1 年	1 年	1 年

製品名	ペンダントライト	フェアリーライト (電球色)	フェアリーライト (カラー)
製品画像			
明るさ	85lm	3lm	3lm
光源色	可変：電球色 (3000K) 昼白色 (4000K) 昼光色 (6000K)	電球色 (3000K)	カラー
サイズ	ペンダント 180mm x 135mm パネル 148mm x 148mm ケーブル 4900mm	照明：50mm 間隔、全長 5m パネル：62mm x 62mm x 231mm (スパイク含む) ケーブル長さ：4950mm	照明：50mm 間隔、全長 5m パネル：62mm x 62mm x 231mm (スパイク含む) ケーブル長さ：4950mm
防塵防水等級	IP54	IP44	IP44
点灯時間目安	下記より選択 100%時/6 時間 75%時/8 時間 50%時/12 時間 30%時/15 時間	12 時間	12 時間
寿命	15,000 時間	15,000 時間	15,000 時間
取付方法	灯具：U字クランプ吊り下げ パネル：ボルト止め	スパイク (ソーラーパネル部)	スパイク (ソーラーパネル部)
保証期間	c	1 年	1 年