

PHILIPS

Vi tar det til et nytt nivå!

Den nye CoreLine waterproof gen3

Sterkere.
Smartere.
Neste
generasjon.



a lighting brand of @ignify

*Se neste side

CoreLine
Proffenes valg

Proffenes valg når det gjelder vanntett ytelse

CoreLine waterproof gen3 setter en ny standard i kategorien vanntett armatur. Nå får du mer enn du kan forvente av CoreLine — den er **laget for å yte ekstra** der det betyr mest: installasjonshastighet, lyskvalitet, fleksibilitet og langsiktig pålitelighet.

Gen3 leverer lys av høy kvalitet på tvers av applikasjoner, du får rask installasjon, resirkulering er gjort enkelt med all forpakning i samme materiale, styring som er enkel å kommisjonere og deler som er lett tilgjengelige. Denne versjonen er bygget for å gi deg en fordel på ethvert prosjekt!



Fordel #1

Høykvalitets lys på tvers av bruksområder

Philips kvalitet du kan stole på

Jevnt lys av høy kvalitet
med CRI >80 og SDCM <3

Wide beam lysdistribusjon

Energieffektiv

- 160 lm/W for standard konfigurasjoner
- 186-189 lm/W for UltraEfficient versjoner



Veldig lang levetid
på 100.000 timer (L80)

Bruksområder

- Generell industri
- Lager
- Parkeringshus
- Andre områder under tak

Robust beskyttelse

IP66- og IK08- klassifiseringer beskytter mot støv, vann og støt.

All-in alternativer

Velg mellom 4 lumen outputs, eller 4 lumen outputs pluss 2 farge-temperaturer i en og samme armatur.

Nytt: Nødløspakkeløsning

- Du kan enkelt gjøre om CoreLine waterproof armaturer til nødløys.
- Forhåndsmonterte festepunkter på armaturhuset – ikke behov for skruer for å feste nødløspakken. Henvist til installasjonsinstrukser for detaljer.



¹ Dette ikonet er utviklet av Signify og blir brukt som self-sertifisering for Philips UltraEfficient armaturer som tilfredsstillende nivå 3 [IEA 4E SSL ANNEX](#).

Smartere
installasjon.
Raskere
ferdig

Fordel #2



Rask installasjon, all forpakning går i samme avfallsbeholder

Leveres med dekselet åpent for enklere installasjon

Gjennomkobling med klemfester - ingen skruer


Takfester som klikkes inn og gir enkel verktøyfri installasjon

Nytt valg: ekstern vanntett push-in kobling (WEC)



All-in: Alt du trenger for maksimal installasjonsfleksibilitet

- CoreLine waterproof All-in options integrate up to 8 codes in a single luminaire by combining 2 color temperatures and 4 lumen outputs.
- Enjoy unparalleled flexibility on-site at the flip of a switch.



Standard tilbehør som gjennomføringer og festebraketter for raskere montering



25%
raskere å
installere

All forpakning i papp—enklere å bli kvitt og bedre for planeten

¹Sammenlignet med produktversjoner uten WEC

Fordel #3


Smart løsning, enkel å kommisjonere


- Fleksible styringsmuligheter, inkludert DALI, Interact Ready, og sensorintegrerte versjoner som passer til et hvert prosjekt
- **Nye integrerte sensoregenskaper:²**
 - Fra enkel av/på styring til dimming og gruppering
 - Integrert bevegelsessensor (MDU-DIM) som kan detektere folk i bevegelse og saktegående kjøretøy
- Interact Ready versjon: Enkel kommisjonering via Interact Pro appen
- Kompatibel med IP66 bevegelses- og dagslyssensor MPS3100, maksimering av fordelene med systemtilkobling.

Signify Interact er et smart trådløst belysningsystem som er raskt å installere, skalerbart og fremtidsklart. Les mer [her](#).

²Kommer snart. Ta kontakt med din kontaktperson hos Signify for mer informasjon..

 interact
ready





Fordel #4

Reservedeler tilgjengelig

- Armaturen er enkel å reparere uten behov for spesialverktøy. Disse komponentene kan enkelt erstattes:
 - 1 Driver
 - 2 Deksel
 - 3 LED modul
- Utstyrt med en unik **Signify Service tag** QR kode, 4 som gjør det enkelt med identifisering og bestilling av reservedeler.
- Servicemanual med klare reparasjonsinstrukser tilgjengelig i Service tag portalen.

[Lær mer om Service tag](#)

Fordel #5

Bygd på prinsipper om sirkulær økonomi

Use less

- **Ny: Etter-konsum resirkulert (PCR) alternativ for armaturhus** – laget av 100% resirkulert materiale for redusert miljøpåvirkning.
- Energieffektiv med 186-189 lm/W og UltraEfficient konfigureringer.

Use longer

- Lang levetid på 100,000 timer (L80) reduserer behovet for å erstatte armatur eller komponenter.

Use again

- Armaturen kan enkelt demonteres og brytes opp i separate deler av samme materiale.
- Disse materialene kan så resirkuleres, noe som bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og holder kristiske råmaterialer i sirkulasjon.

Environmental products declarations (EPD) er tilgjengelig [online](#).

Bestillingsinformasjon

Vær obs på at ikke alle i denne listen er tilgjengelige i Norge. Ta kontakt med din lokale Signify representant for mer informasjon om hvilke varianter som er tilgjengelige her.




















Produkttype	Watt	Lumen output	Effektivitet	Fargetemp.	UGR	CRI	Tilkobling	Dimbar	Integr. EL	Interact Ready	EOC code
CoreLine waterproof gen3	W	lm	lm/W	K		Ra					
WT120C G3 20S/840 PSU L600	13.0	2000	154	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333305699
WT120C G3 27S/840 PSU L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333306399
WT120C G3 34S/840 PSU L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333307099
WT120C G3 40S/840 PSU L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333308799
WT120C G3 60S/840 PSU L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333309499
WT120C G3 80S/840 PSU L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333310099
WT120C G3 40S/840 PSU L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333311799
WT120C G3 60S/840 PSU L1200	37.5	6000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333312499
WT120C G3 80S/840 PSU L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333313199
WT120C G3 100S/840 PSU L1500	62.5	10000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333314899
WT120C G3 120S/840 PSU L1500	75.0	12000	160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333315599
WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335977300
WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335978000
WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335979700
WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335980300

Flere produkter på neste side

¹Mulighet for nødlys; tilgjengelig med valgfritt nødlys-kit

Vær obs på at ikke alle i denne listen er tilgjengelige i Norge. Ta kontakt med din lokale Signify representant for mer informasjon om hvilke varianter som er tilgjengelige her.

Bestillingsinformasjon

Produkttype	Watt	Lumen output	Effektivitet	Fargetemp	UGR	CRI	Tilkobling	Dimbar	Integr. EL	Interact Ready	EOC code
CoreLine waterproof gen3	W	lm	lm/W	K		Ra					
WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335981000
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	WEC ² 3-pole	-	EL ready ¹	-	872110333321699
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	WEC ² 3-pole	-	EL ready ¹	-	872110333322399
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	WEC ² 3-pole	-	EL ready ¹	-	872110333323099
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	WEC ² 3-pole	-	EL ready ¹	-	872110333324799
WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	13.0	2000	154	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	-	-	872110335982700
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335983400
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335984100
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110333328599
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110333329299
WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335985800
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335986500
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335987200
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335988900
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	-	872110335989600
WT120C G3 40S/840 PSD L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency	-	872110335990200
WT120C G3 60S/840 PSD L1200	37.5	6000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110333336099
WT120C G3 80S/840 PSD L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110335991900
WT120C G3 120S/840 PSD L1500	75.0	12000	160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency	-	872110335992600
WT120C G3 80S/840 PSD L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110333339199
 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2700/3300/3900/4600	163/161	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333344599
 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	21.5/26.5/32/37.5	3500/4300/5100/6000	162/159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333345299
 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	14.6/18/21.5/25	2400/2900/3500/4000	164/159	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333346999
 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	28.5/35.5/42.5/50	4600/5700/6800/8000	162/160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333347699
 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2700/3300/3900/4600	163/161	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333348399
 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	28.5/35.5/42.5/50	4600/5700/6800/8000	162/160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333349099
 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	43/53/64/75	7000/8600/10000/12000	163/160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333350699
 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	22.5	4200	187	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335997100
 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	32.0	6000	188	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335998800
 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	74.0	14000	189	4000	31	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110335999500
 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	44.0	8200	186	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339000400
 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	44.0	8200	186	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339001100
WT121C G3 40S/840 PSU L1200	25.0	3800	152	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339002800
WT121C G3 60S/840 PSU L1500	37.5	5800	155	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339003500
 WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2600/3200/3700/4400	158/151	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339004200
 WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	21.5/26.5/32/37.5	3300/4100/4800/5800	155/150	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339005900
 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600	14.6/18/21.5/25	2400/2900/3500/4000	164/159	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110339006600
WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency	-	872110339007300
WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339008000
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339009700
WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339010300
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 7-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339011000
 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2700/3300/3900/4600 ³	163/161	3000 / 4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333366799
 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	21.5/26.5/32/37.5	3500/4300/5100/6000 ³	162/159	3000 / 4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333367499
 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2600/3200/3700/4400	156/154	3000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339012700
 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	21.5/26.5/32/37.5	3400/4100/5000/5800	157/155	3000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339013400

Flere produkter på neste side







¹Mulighet for nødlys; tilgjengelig med valgfritt nødlys-kit

²Waterproof ekstern plug-in

³3000K er 3.5% lavere

Bestillingsinformasjon

Vær obs på at ikke alle i denne listen er tilgjengelige i Norge. Ta kontakt med din lokale Signify representant for mer informasjon om hvilke varianter som er tilgjengelige her.

Produkttype	Watt	Lumen output	Effektivitet	Fargetemp.	UGR	CRI	Tilkobling	Dimbar	Integr. nødlys	Interact Ready	EOC code
CoreLine waterproof gen3	W	lm	lm/W	K		Ra					
 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	16.6/20.5/ 24.5/28.5	2700/3300/ 3900/4600	163/161	6500	28	>80	Push-in 5-pole	–	EL ready ¹	–	872110339014100
 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	21.5/26.5/ 32/37.5	3500/4300/ 5100/6000	162/159	6500	25	>80	Push-in 5-pole	–	EL ready ¹	–	872110339015800
WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	Emergency lighting Basic (3 hrs)	–	872110339016500
WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	Emergency lighting Basic (3 hrs)	–	872110339017200
 WT120C G3 80S/840 WIA L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	Yes	872110335993300
 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	Yes	872110335994000
 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	Yes	872110335995700
 WT120C G3 80S/840 WIA L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready ¹	Yes	872110335996400

¹Nødlys ready; tilgjengelig med valgfritt nødlys-kit

Få all produktinfo og konfigureringsmuligheter i [online katalogen](#)



© 2026 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
www.philips.com

a lighting brand of  Signify