

PHILIPS

Así luce el siguiente nivel

# Nueva CoreLine waterproof gen3

Más robusta.  
Más inteligente.  
Siguiete  
generación.



a lighting brand of iSignify

\*See next page

CoreLine

La elección de los profesionales

# La elección de los profesionales para un rendimiento a prueba de agua

La gama impermeable CoreLine gen3 establece un nuevo referente en su categoría. No se limita a cumplir con lo que cabría esperar de CoreLine, sino que **está diseñada para destacar** precisamente donde más importa: velocidad de instalación, calidad de la luz, flexibilidad y fiabilidad a largo plazo.

Con una iluminación de alta calidad para todo tipo de aplicaciones, una instalación rápida gracias a su embalaje de un solo paquete, opciones conectadas fáciles de poner en marcha y piezas de repuesto fácilmente disponibles, gen3 está diseñada para ofrecerte una clara ventaja en cada proyecto.



## Ventaja de primer nivel #1

## Iluminación de alta calidad en múltiples aplicaciones

Calidad **Philips** de confianza

Luz de alta calidad, consistente con CRI >80 y SDCM <3

Distribución de luz de amplia cobertura

### Energéticamente eficiente

- 160 lm/W para configuraciones estándar
- 186-189 lm/W with Versiones UltraEficientes

**Muy larga vida útil** de 100,000 hrs (L80)

### Aplicaciones

- Industria
- Almacenes
- Parkings
- Under-canopy areas

### Protección robusta

Las clasificaciones IP66 y IK08 garantizan la protección contra el polvo, el agua y los golpes.

### Opciones All-in

Selecciona entre 4 intensidades luminosas, o entre 4 intensidades luminosas y 2 temperaturas de color, en una sola luminaria.

### New: Opción pack de emergencia

- Transforma fácilmente luminarias CoreLine waterproof en iluminación de emergencia
- Puntos de fijación preinstalados en la carcasa: no se necesitan tornillos para fijar el kit de emergencia. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.



IP66  
IK08

All-in

UE

<sup>1</sup>Este icono ha sido desarrollado por Signify y se utiliza como autocertificación para las luminarias Philips UltraEfficient que cumplen con los estándares de nivel 3. IEA 4E SSL ANNEX.

Install smarter.  
Finish sooner.

## Ventaja de primer nivel #2



# Instalación rápida, todo el packaging al mismo cubo

Se suministra con la tapa ya abierta para facilitar la instalación

Accesorio de cableado pasante con fijación a presión: sin tornillos

Guías deslizantes largas y soportes de techo a presión para una instalación fácil y sin herramientas.

Nueva opción: conector enchufable externo resistente al agua (WEC)



25% más rápido de instalar<sup>1</sup>

### All-in: Todo lo que necesitas para la mejor instalación

- **CoreLine waterproof All-in** integran hasta 8 códigos en una sola luminaria combinando 2 temperaturas de color y 4 intensidades luminosas.
- Disfruta de una flexibilidad sin igual en tus instalaciones con solo pulsar un botón.

Se incluyen accesorios estándar, como ojales y soportes, para un montaje más rápido

Embalajes fabricados íntegramente con cartón: más fáciles de desechar y mejores para el planeta

<sup>1</sup>Comparado con versiones de producto sin WEC



## Ventaja de primer nivel #3


# Opciones conectadas, fáciles de poner en marcha

- Opciones de control flexibles, como DALI, Interact Ready y versiones con sensores integrados.
- **Nuevas funcionalidades con sensor:<sup>2</sup>**
  - De un simple control on/off a regulación de la intensidad
  - Sensores de movimiento integrados (MDU-DIM) capaces de detectar personas y el movimiento lento de vehículos
- Versión Interact Ready: Fácil de poner en marcha a través de Interact Pro app
- Compatible con el sensor de movimiento y luz diurna MPS3100 con clasificación IP66, lo que permite aprovechar al máximo las ventajas de la conectividad.

Signify Interact es un sistema inalámbrico de iluminación conectada fácil de instalar, escalable y preparado para el futuro.

<sup>2</sup>Próximamente. Contacta con tu representante de Signify para más detalles.





## Ventaja de primer nivel #4

### Piezas de repuesto disponibles

- La luminaria es fácil de reparar sin necesidad de herramientas especiales. Estos componentes se pueden sustituir fácilmente:

- 1 Controlador
- 2 Reflector
- 3 Placa LED
- 4 Signify Service tag

- Equipado con un QR único, facilitando la identificación y el pedido de piezas de repuesto.
- Manual de servicio con instrucciones claras sobre reparaciones disponible en el portal de Service tag.

[Learn more about Service tag](#)

## Ventaja de primer nivel #5

### Basado en los principios de la economía circular

#### Usar menos

- New:** Opción de materiales reciclados post-consumo – hecho de materiales 100% reciclados para reducir el impacto ambiental.
- Energéticamente eficiente con 186-189 lm/W con configuraciones UltraEficientes.

#### Úsalo más tiempo

- Vida útil de 100,000 horas (L80) que reduce la necesidad de reemplazar constantemente luminarias o componentes.

#### Úsalo de nuevo

- Las luminarias pueden desmontarse fácilmente en piezas más pequeñas del mismo material.
- Esos materiales pueden reciclarse, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y manteniendo la materia prima apta para reutilizar.

Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) disponibles [online](#).




















## Información para pedidos

Tipo de producto	Power	Lumen output	Efficacy	Color temp.	UGR	CRI	Connector type	Dimmable	Integr. EL	Interact Ready	EOC code
<b>CoreLine waterproof gen3</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>	<b>K</b>		<b>Ra</b>					
WT120C G3 20S/840 PSU L600	13.0	2000	154	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333305699
WT120C G3 27S/840 PSU L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333306399
WT120C G3 34S/840 PSU L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333307099
WT120C G3 40S/840 PSU L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333308799
WT120C G3 60S/840 PSU L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333309499
WT120C G3 80S/840 PSU L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333310099
WT120C G3 40S/840 PSU L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333311799
WT120C G3 60S/840 PSU L1200	37.5	6000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333312499
WT120C G3 80S/840 PSU L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333313199
WT120C G3 100S/840 PSU L1500	62.5	10000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333314899
WT120C G3 120S/840 PSU L1500	75.0	12000	160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333315599
WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335977300
WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335978000
WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335979700
WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335980300







Más productos en la siguiente página

<sup>1</sup>Disponible para añadir el kit de iluminación de emergencia.

# Información para pedidos

Tipo de producto	Power	Lumen output	Efficacy	Color temp.	UGR	CRI	Connector type	Dimmable	Integr. EL	Interact Ready	EOC code
CoreLine waterproof gen3	W	lm	lm/W	K		Ra					
WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335981000
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	WEC <sup>2</sup> 3-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333321699
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	WEC <sup>2</sup> 3-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333322399
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	WEC <sup>2</sup> 3-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333323099
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	WEC <sup>2</sup> 3-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333324799
WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	13.0	2000	154	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	-	-	872110335982700
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335983400
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335984100
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333328599
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333329299
WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335985800
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335986500
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335987200
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335988900
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335989600
WT120C G3 40S/840 PSD L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency	-	872110335990200
WT120C G3 60S/840 PSD L1200	37.5	6000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready <sup>1</sup>	-	872110333336099
WT120C G3 80S/840 PSD L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready <sup>1</sup>	-	872110335991900
WT120C G3 120S/840 PSD L1500	75.0	12000	160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency	-	872110335992600
WT120C G3 80S/840 PSD L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready <sup>1</sup>	-	872110333339199
 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2700/3300/3900/4600	163/161	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333344599
 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	21.5/26.5/32/37.5	3500/4300/5100/6000	162/159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333345299
 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	14.6/18/21.5/25	2400/2900/3500/4000	164/159	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333346999
 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	28.5/35.5/42.5/50	4600/5700/6800/8000	162/160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333347699
 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2700/3300/3900/4600	163/161	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333348399
 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	28.5/35.5/42.5/50	4600/5700/6800/8000	162/160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333349099
 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	43/53/64/75	7000/8600/10000/12000	163/160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333350699
 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	22.5	4200	187	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335997100
 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	32.0	6000	188	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110335998800
 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	74.0	14000	189	4000	31	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110335999500
 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	44.0	8200	186	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready <sup>1</sup>	-	872110339000400
 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	44.0	8200	186	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready <sup>1</sup>	-	872110339001100
WT121C G3 40S/840 PSU L1200	25.0	3800	152	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110339002800
WT121C G3 60S/840 PSU L1500	37.5	5800	155	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110339003500
 WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2600/3200/3700/4400	158/151	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110339004200
 WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	21.5/26.5/32/37.5	3300/4100/4800/5800	155/150	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110339005900
 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600	14.6/18/21.5/25	2400/2900/3500/4000	164/159	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110339006600
WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency	-	872110339007300
WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready <sup>1</sup>	-	872110339008000
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready <sup>1</sup>	-	872110339009700
WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready <sup>1</sup>	-	872110339010300
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 7-pole	Yes	DC-central emergency; EL ready <sup>1</sup>	-	872110339011000
 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2700/3300/3900/4600 <sup>3</sup>	163/161	3000 / 4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333366799
 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	21.5/26.5/32/37.5	3500/4300/5100/6000 <sup>3</sup>	162/159	3000 / 4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110333367499
 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2600/3200/3700/4400	156/154	3000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110339012700
 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	21.5/26.5/32/37.5	3400/4100/5000/5800	157/155	3000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready <sup>1</sup>	-	872110339013400

## Información para pedidos

Tipo de producto	Power	Lumen output	Efficacy	Color temp.	UGR	CRI	Connector type	Dimmable	Integr. EL	Interact Ready	EOC code
CoreLine waterproof gen3	W	lm	lm/W	K		Ra					
 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	16.6/20.5/ 24.5/28.5	2700/3300/ 3900/4600	163/161	6500	28	>80	Push-in 5-pole	–	EL ready <sup>1</sup>	–	872110339014100
 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	21.5/26.5/ 32/37.5	3500/4300/ 5100/6000	162/159	6500	25	>80	Push-in 5-pole	–	EL ready <sup>1</sup>	–	872110339015800
WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	Emergency lighting Basic (3 hrs)	–	872110339016500
WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	Emergency lighting Basic (3 hrs)	–	872110339017200
 WT120C G3 80S/840 WIA L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	Yes	872110335993300
 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	Yes	872110335994000
 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	Yes	872110335995700
 WT120C G3 80S/840 WIA L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Yes	EL ready <sup>1</sup>	Yes	872110335996400

<sup>1</sup>Disponible para añadir el kit de iluminación de emergencia.

Toda la información de producto y opciones de configuración en el [eCatalog](#).



© 2026 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
www.philips.com

a lighting brand of  Signify