

PHILIPS

Så här ser nästa nivå ut

Den nya CoreLine waterproof gen3

Starkare.
Smartare.
Next gen.



a lighting brand of @ignify


*Se nästa sida

CoreLine
Proffsens val

Proffsens val för vattentät prestanda

CoreLine waterproof gen3 sätter en ny standard i kategorin. Den är inte bara vad du förväntar dig av CoreLine — den är **konstruerad för att överträffa** där det verkligen räknas: installationshastighet, ljuskvalitet, flexibilitet och långsiktig driftsäkerhet.

Gen3 levererar högkvalitativ belysning för många olika tillämpningar, snabb installation tack vare förpackning i ett kolli, uppkopplade alternativ som är enkla att driftsätta samt lättillgängliga reservdelar. Resultatet är en lösning som är byggd för att ge dig ett tydligt försprång i varje projekt.



Nästa nivå – fördel #1

Högkvalitativt ljus för alla typer av tillämpningar

Tillförlitlig Philips-kvalitet

Konsekvent ljus av hög kvalitet
med CRI >80 och SDCM <3

Bred ljusfördelning

Energieffektivitet

- 160 lm/W för standardkonfigurationer
- 186-189 lm/W med UltraEfficient versioner



Mycket lång livslängd
upp till 100 000 timmar (L80)

Applikationsområden

- Allmän industri
- Lager
- Parkeringsgarage
- Ytor under tak

Robust skydd

IP66 och IK08-klassning ger skydd mot damm, vatten och stötar

Allt-i-ett-alternativ

Växla mellan 4 lumenpaket, eller 4 lumenpaket plus 2 färgtemperaturer, i en och samma armatur.

Nyhet: Nödbelysningspaket (tillval)

- Gör det enkelt att omvandla CoreLine vattentäta armaturer till nödbelysning
- Förinstallerade fästpunkter på armaturhuset – inga skruvar behövs för att montera nödbelysningspaketet. Se installationsanvisningarna för mer information.



¹Denna ikon har utvecklats av Signify och används som en självcertifiering för Philips UltraEfficient-armaturer som uppfyller standarderna för nivå 3 enligt IEA 4E SSL ANNEX.

Nästa nivå – fördel #2

Snabb installation, förpackning i ett kולי


Installera smartare.
Bli klar snabbare.

Levereras med kåpan föröppnad för snabbare installation

Tillbehör för genomkoppling med klickfäste – inga skruvar behövs


Långa sliders och takfästen med klickfäste för enkel, verktygslös installation

Nytt tillval: extern vattentät kontakt (WEC)



Allt-i-ett: Allt som du behöver för maximal installationsflexibilitet

- **CoreLine waterproof Allt-i-ett-alternativ** integrerar upp till 8 koder i en och samma armatur genom att kombinera 2 färgtemperaturer och 4 lumenpaket.
- Överträffad flexibilitet på plats, enkelt inställbart med ett knapptryck.



Standarttillbehör som genomföringar och fästen medföljer, för snabbare installation.



25% snabbare att installera¹

Förpackning helt i kartong – enklare att hantera och sortera, bättre för miljön

¹Jämfört med produktversioner utan WEC



Nästa nivå – fördel #3


Uppkopplade alternativ, enkel driftsättning

- Flexibla styralternativ inklusive DALI, Interact Ready, och versioner med integrerade sensorer, anpassade för alla typer av projekt.
- **Nya integrerade sensorfunktioner:²**
 - Från enkel på/av-styrning till dimning och gruppindelning
 - Integrerade rörelsesensorer (MDU-DIM) som kan detektera gående personer och långsamma fordon.
- Interact Ready-version: Enkel driftsättning via Interact Pro-appen
- Kompatibel med IP66-klassade rörelse- och dagsljussensorn MPS3100, vilket maximerar nyttan av systemuppkoppling.

Signify Interact är ett smart, trådlöst belysningsystem som är snabbt att installera, skalbart och framtidssäkert. Läs mer [här](#).

²Kommer snart. Kontakta din lokala Signify-representant för mer information.





Nästa nivå – fördel #4

Reservdelar tillgängliga

- Armaturen är enkel att reparera utan specialverktyg. Följande komponenter kan enkelt bytas ut:
- **1 Drivdon**
- **2 Kåpa**
- **3 LED-board**
- Utrustad med en unik QR-kod för **Signify Service Tag**,⁴ som möjliggör enkel identifiering och beställning av reservdelar.
- Servicehandbok med tydliga reparationsinstruktioner finns tillgänglig i Service Tag-portalen.
[Läs mer om Service Tag](#)

Nästa nivå – fördel #5

Byggt på principerna för en cirkulär ekonomi

Use less

- **Nyhet: armaturhus av återvunnen konsumentplast (PCR)** –tillverkad av 100% återvunnet material för minskad miljöpåverkan.
- Hög energieffektivitet med 186-189 lm/W med UltraEfficient-konfigurationer.

Use longer

- Lång livslängd upp till 100 000 timmar (L80) minskar behovet av att byta ut armaturer eller komponenter.

Use again

- Armaturen är utvecklad för enkel demontering och kan delas upp i separata delar av samma material.
- Materialen kan därefter återvinnas, vilket minskar miljöpåverkan och håller kritiska varor i kretsloppet.




















Beställningsinformation

Produkttyp	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	Färgtemperatur	UGR	CRI	Anslutningstyp	Dimbar	Integrerad EL	Interact Ready	EOC-kod
WT120C G3 20S/840 PSU L600	13.0	2000	154	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333305699
WT120C G3 27S/840 PSU L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333306399
WT120C G3 34S/840 PSU L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333307099
WT120C G3 40S/840 PSU L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333308799
WT120C G3 60S/840 PSU L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333309499
WT120C G3 80S/840 PSU L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333310099
WT120C G3 40S/840 PSU L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333311799
WT120C G3 60S/840 PSU L1200	37.5	6000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333312499
WT120C G3 80S/840 PSU L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333313199
WT120C G3 100S/840 PSU L1500	62.5	10000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333314899
WT120C G3 120S/840 PSU L1500	75.0	12000	160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333315599
WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335977300
WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335978000
WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335979700
WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335980300







Fler produkter på nästa sida

¹Förberedd för nödbelysning (EL); tillgänglig med nödbelysningskit som tillval

Beställningsinformation

Produkttyp	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	Färg-temperatur	UGR	CRI	Anslutnings-typ	Dim-bar	Integrerad EL	Interact Ready	EOC-kod
CoreLine waterproof gen3	W	lm	lm/W	K		Ra					
WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335981000
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	WEC ² 3-pole	-	EL ready ¹	-	872110333321699
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	WEC ² 3-pole	-	EL ready ¹	-	872110333322399
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	WEC ² 3-pole	-	EL ready ¹	-	872110333323099
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	WEC ² 3-pole	-	EL ready ¹	-	872110333324799
WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	13.0	2000	154	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	-	-	872110335982700
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	-	872110335983400
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	-	872110335984100
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	-	872110333328599
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	-	872110333329299
WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	-	872110335985800
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	-	872110335986500
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	-	872110335987200
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	-	872110335988900
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	-	872110335989600
WT120C G3 40S/840 PSD L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	DC-central emergency	-	872110335990200
WT120C G3 60S/840 PSD L1200	37.5	6000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110333336099
WT120C G3 80S/840 PSD L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110335991900
WT120C G3 120S/840 PSD L1500	75.0	12000	160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	Ja	DC-central emergency	-	872110335992600
WT120C G3 80S/840 PSD L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110333339199
 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2700/3300/3900/4600	163/161	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333344599
 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	21.5/26.5/32/37.5	3500/4300/5100/6000	162/159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333345299
 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	14.6/18/21.5/25	2400/2900/3500/4000	164/159	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110333346999
 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	28.5/35.5/42.5/50	4600/5700/6800/8000	162/160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333347699
 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2700/3300/3900/4600	163/161	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333348399
 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	28.5/35.5/42.5/50	4600/5700/6800/8000	162/160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333349099
 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	43/53/64/75	7000/8600/10000/12000	163/160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333350699
 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	22.5	4200	187	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335997100
 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	32.0	6000	188	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110335998800
 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	74.0	14000	189	4000	31	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110335999500
 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	44.0	8200	186	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339000400
 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	44.0	8200	186	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339001100
WT121C G3 40S/840 PSU L1200	25.0	3800	152	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339002800
WT121C G3 60S/840 PSU L1500	37.5	5800	155	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339003500
 WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2600/3200/3700/4400	158/151	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339004200
 WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	21.5/26.5/32/37.5	3300/4100/4800/5800	155/150	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339005900
 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600	14.6/18/21.5/25	2400/2900/3500/4000	164/159	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	-	872110339006600
WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	DC-central emergency	-	872110339007300
WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Ja	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339008000
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339009700
WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Ja	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339010300
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 7-pole	Ja	DC-central emergency; EL ready ¹	-	872110339011000
 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2700/3300/3900/4600 ³	163/161	3000 / 4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333366799
 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	21.5/26.5/32/37.5	3500/4300/5100/6000 ³	162/159	3000 / 4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110333367499
 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2600/3200/3700/4400	156/154	3000	28	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339012700
 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	21.5/26.5/32/37.5	3400/4100/5000/5800	157/155	3000	25	>80	Push-in 5-pole	-	EL ready ¹	-	872110339013400

Ordering information

Produkttyp	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	Färgtemperatur	UGR	CRI	Anslutningstyp	Dimbar	Integrerad EL	Interact Ready	EOC-kod
CoreLine waterproof gen3	W	lm	lm/W	K		Ra					
 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	16.6/20.5/ 24.5/28.5	2700/3300/ 3900/4600	163/161	6500	28	>80	Push-in 5-pole	–	EL ready ¹	–	872110339014100
 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	21.5/26.5/ 32/37.5	3500/4300/ 5100/6000	162/159	6500	25	>80	Push-in 5-pole	–	EL ready ¹	–	872110339015800
WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	Emergency lighting Basic (3 hrs)	–	872110339016500
WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	Emergency lighting Basic (3 hrs)	–	872110339017200
 WT120C G3 80S/840 WIA L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	Ja	872110335993300
 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	Ja	872110335994000
 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	Ja	872110335995700
 WT120C G3 80S/840 WIA L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready ¹	Ja	872110335996400

¹Förberedd för nödbelysning (EL); tillgänglig med nödbelysningskit som tillval

Hitta all produktinformation
och konfigurationsalternativ i
[onlinekatalogen](#)



© 2026 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
www.philips.com

a lighting brand of  Signify