

# RPM RoadFocus Plus

## DEL de type « cobra head » (moyen)

Valeurs en lumens des DEL pour performance de série 2700K/IRC de 70 – multiplier les valeurs par 0,9 pour un IRC de 80

Code pour commander	Type R2M			Type R2S			Type R3M			Type R3S		
	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG
RPM-105W40LED	14155	136	B3-U0-G3	14624	141	B3-U0-G3	14092	136	B3-U0-G2	14149	136	B3-U0-G2
RPM-110W40LED	14778	136	B3-U0-G3	15268	140	B3-U0-G3	14712	135	B3-U0-G2	14772	136	B3-U0-G2
RPM-120W40LED	16025	136	B3-U0-G3	16556	141	B3-U0-G3	15953	136	B3-U0-G3	16018	136	B3-U0-G2
RPM-90W60LED	15708	176	B3-U0-G3	16229	182	B3-U0-G3	15638	175	B3-U0-G3	15702	176	B3-U0-G3
RPM-100W60LED	14771	149	B3-U0-G3	15261	154	B3-U0-G3	14705	149	B3-U0-G2	14765	149	B3-U0-G2
RPM-105W60LED	15452	149	B3-U0-G3	15964	154	B3-U0-G3	15383	148	B3-U0-G3	15445	149	B3-U0-G2
RPM-110W60LED	16105	148	B3-U0-G3	16639	153	B3-U0-G3	16033	147	B3-U0-G3	16098	148	B3-U0-G2
RPM-130W60LED	18588	144	B3-U0-G3	19205	149	B3-U0-G3	18505	144	B3-U0-G3	18580	144	B3-U0-G3
RPM-135W60LED	19179	144	B3-U0-G3	19816	148	B3-U0-G3	19094	143	B3-U0-G3	19171	144	B3-U0-G3
RPM-145W60LED	20381	142	B3-U0-G3	21057	147	B3-U0-G3	20290	142	B3-U0-G3	20373	142	B3-U0-G3
RPM-155W60LED	21506	140	B3-U0-G3	22219	145	B3-U0-G3	21410	140	B3-U0-G3	21497	140	B3-U0-G3
RPM-160W60LED	22015	139	B3-U0-G3	22745	144	B3-U0-G3	21917	138	B3-U0-G3	22005	139	B3-U0-G3
RPM-180W60LED	24065	135	B3-U0-G3	24863	140	B3-U0-G3	23957	135	B3-U0-G3	24054	135	B3-U0-G3
RPM-190W60LED	25082	134	B3-U0-G3	25914	138	B4-U0-G3	24970	133	B3-U0-G3	25072	134	B3-U0-G3

Code pour commander	Type 4			Type 5			Type R2MB			Type R3MB		
	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG
RPM-105W40LED	14014	135	B2-U0-G2	14221	137	B4-U0-G3	14673	141	B3-U0-G3	14248	137	B3-U0-G3
RPM-110W40LED	14631	134	B2-U0-G2	14847	136	B4-U0-G3	15319	141	B3-U0-G3	14876	137	B3-U0-G3
RPM-120W40LED	15864	135	B2-U0-G3	16099	137	B4-U0-G3	16610	141	B3-U0-G3	16130	137	B3-U0-G3
RPM-90W60LED	13138	149	B2-U0-G2	13333	152	B4U0G3	13756	156	B3-U0-G3	13661	155	B3-U0-G3
RPM-100W60LED	14624	148	B2-U0-G2	14840	150	B4-U0-G3	15311	155	B3-U0-G3	14869	150	B3-U0-G3
RPM-105W60LED	15297	147	B2-U0-G2	15524	149	B4-U0-G3	16017	154	B3-U0-G3	15554	150	B3-U0-G3
RPM-110W60LED	15944	146	B2-U0-G3	16181	148	B4-U0-G3	16694	153	B3-U0-G3	16211	149	B3-U0-G3
RPM-130W60LED	18402	143	B2-U0-G3	18675	145	B5-U0-G3	19268	150	B3-U0-G3	18711	145	B3-U0-G3
RPM-135W60LED	18988	142	B3-U0-G3	19269	144	B5-U0-G3	19881	149	B3-U0-G3	19306	145	B3-U0-G3
RPM-145W60LED	20178	141	B3-U0-G3	20477	143	B5-U0-G3	21127	147	B3-U0-G3	20516	143	B3-U0-G3
RPM-155W60LED	21291	139	B3-U0-G3	21607	141	B5-U0-G3	22292	145	B3-U0-G3	21648	141	B3-U0-G3
RPM-160W60LED	21795	138	B3-U0-G3	22118	140	B5-U0-G3	22820	144	B4-U0-G4	22160	140	B3-U0-G3
RPM-180W60LED	23824	134	B3-U0-G4	24177	136	B5-U0-G3	24944	140	B4-U0-G4	24223	136	B4-U0-G4
RPM-190W60LED	24832	132	B3-U0-G4	25200	134	B5-U0-G3	25999	139	B4-U0-G4	25248	135	B4-U0-G4

La performance réelle peut varier selon les paramètres de l'installation incluant l'optique, la hauteur de montage/du plafond, la dépréciation due à la poussière, le facteur de perte du flux lumineux, etc. ; il est fortement recommandé de vérifier la performance à l'aide d'un plan – contacter applications@signify.com/outdoorluminaire. Consulter la liste de produits qualifiés DLC pour confirmer que votre choix de luminaire est approuvé DLC. Note : certaines données peuvent être basées sur des tests effectués avec des luminaires similaires et non identiques.