

# PHILIPS

Lampadaire Parterre  
7,5 W

myGarden

2700K

Noir

Résistant à l'eau



16482/30/PO



## Embellissez votre jardin grâce à la lumière

Le lampadaire LED d'extérieur Philips Parterre noir est composé d'un cube lumineux suspendu dans un support en fonte d'aluminium durable. Son design ingénieux projette des faisceaux de lumière blanc chaud diffuse pour éclairer vos allées et autres espaces extérieurs.

### Solutions d'éclairage durables

- Éclairage LED haute qualité

### Conçus pour l'extérieur

- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

### Caractéristiques spécifiques

- Résiste aux intempéries

# Points forts

## Éclairage LED haute qualité

L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

## Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

## Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection

contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

## Durée de vie

- Durée de vie nominale: 25.000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui

## Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

## Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Lampadaires
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

## Consommation électrique

- Puissance: 7,5

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,855 kg
- Hauteur totale: 770 mm
- Longueur totale: 100 mm
- Largeur totale: 100 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 800 lm
- Techno. ampoule: LED
- Puissance électrique: 50 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 1

### L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696158869
- Poids net: 1,86 kg
- Poids brut: 2,06 kg
- Hauteur: 82,5 cm
- Longueur: 11 cm
- Largeur: 11 cm



Date de publication:  
2026-04-29  
Version: 0.532

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)