

PHILIPS

Applique murale

myGarden

Flagstone

inox

LED



17209/47/16



Illuminez votre univers extérieur

Design minimaliste et fonctionnalité. Cette applique murale Philips, en acier inoxydable, projette une puissante lumière LED blanc chaud. Ses effets de lumière bidirectionnels éclairent votre mur de manière originale.

Solutions d'éclairage durables

- Durée de vie extrêmement longue
- Économie d'énergie
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Conçus pour l'extérieur

- Éclairage d'extérieur moderne
- Optez pour des appliques murales d'extérieur
- Acier inoxydable de qualité supérieure et verre véritable

Luminaire modernes pour l'extérieur

- LED haute puissance
- Lumière intense
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- Effet de lumière bidirectionnel
- Facile à régler pour chaque application
- Résiste aux intempéries

Points forts

Durée de vie extrêmement longue



Éclairez en toute confiance. Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie ultralongue d'au moins 20 000 heures (ce qui équivaut à 20 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles d'allumage). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ou du remplacement des lumières LED Philips, et vous bénéficierez d'une lumière d'ambiance exceptionnelle chez vous.

Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Éclairage d'extérieur moderne

À la fois fascinant, audacieux et minimaliste, le style élégant et moderne de la collection d'éclairage extérieur Philips est idéal pour illuminer parterres, allées et espaces extérieurs.

Optez pour des appliques murales d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette applique murale, parfaite pour une installation à proximité d'une porte d'entrée ou sur un mur de terrasse.

Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en acier inoxydable de qualité supérieure et en verre véritable.

LED haute puissance



La gamme Philips outdoor utilise une technologie LED dernier cri pour vous offrir une luminosité puissante et une qualité d'éclairage parfaite pendant des années.

Lumière intense

Cette lampe d'extérieur produit une intense lumière blanche et chaude. Pour illuminer votre jardin ou votre terrasse.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Effet de lumière bidirectionnel



Effet de lumière bidirectionnel pour un éclairage général du jardin.

Facile à installer

Cette lampe et ses fixations sont conçues pour être faciles à installer. Tous les éléments nécessaires, clé et vis Torx comprises, sont inclus dans le carton. Vous trouverez des instructions claires concernant les endroits où vous pouvez installer le produit, ainsi que de précieuses informations sur le niveau IP d'étanchéité.

Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces

extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Inox
- Matériaux: Aluminium
- Couleur du boîtier: Inox

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 25.000

Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin, Cour d'entrée

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Moderne
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Oui

Puissance système

- Tension d'entrée: SELV

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,767 kg
- Hauteur: 11,8 cm
- Longueur: 13,6 cm
- Largeur: 8,8 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 12
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 300 lm
- Technologie d'ampoule: LED
- Couleur de lumière: blanc chaud
- Puissance électrique: 50-60 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: LED intégrée
- Puissance de l'ampoule incluse: 1 W
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Code d'indice de protection: IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures
- Nombre de sources lumineuses: 1
- Classe de protection IEC: Classe électrique I



Date de publication:
2025-08-30
Version: 0.370

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com