

# PHILIPS

Applique murale Harvest  
42 W E27 Sans ampoule

myGarden

Sans ampoule

Noir

Résistant à l'eau



17235/30/PN



## Créez de grands moments en extérieur

Donnez un style vintage à votre espace extérieur avec la version noire de la lanterne murale Philips myGarden. Son design rétro et élégant vous fera savourer vos moments à l'extérieur. Ses matériaux de qualité et sa finition noire sont parfaits pour votre style personnel.

### Conçus pour l'extérieur

- Matériaux haute qualité

### Caractéristiques spécifiques

- Résiste aux intempéries

### Profitez de votre jardin

- Créez une atmosphère élégante et accueillante

# Points forts

## Matériaux haute qualité

Cette lampe extérieure Philips réalisée avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il résiste à la rouille et aux taches, quelles que soient les conditions climatiques.

## Créez une atmosphère élégante

Dernier cri en matière de tendances et styles de vie, cette applique murale d'extérieur s'intègre parfaitement dans votre espace extérieur, pour créer l'ambiance de vos rêves.

## Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

**Options/accessoires inclus**

- Intensité réglable: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non

**Espace jardin**

- Espace jardin: Jardin et terrasse

**Caractéristiques lumineuses**

- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 93

**Divers**

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Classique
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

**Dimensions et poids du produit**

- Poids net: 0,833 kg
- Hauteur totale: 229 mm
- Longueur totale: 208 mm
- Largeur totale: 127 mm

**Entretien**

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Techno. ampoule: LED
- Puissance électrique: 50 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Indice de protection: IP44 | Protection des fils et résistance aux éclaboussures
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 2

**L'ampoule**

- Mise à jour logicielle: Non

**Compatibilités**

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718696156780
- Poids net: 0,83 kg
- Poids brut: 1,04 kg
- Hauteur: 24,8 cm
- Longueur: 12,8 cm
- Largeur: 22,3 cm



Date de publication:  
2026-04-25  
Version: 0.513

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)