

PHILIPS

Applique murale
Samondra 12 W

myGarden

2700K

Anthracite

Résistant à l'eau



17392/93/PO



Un éclairage fiable pour rentrer chez vous

L'applique murale Samondra avec détecteur IR de Philips est fabriquée avec de l'aluminium anthracite durable de haute qualité. Elle diffuse une puissante lumière blanche et chaude dans toutes les directions. Un détecteur de mouvement est inclus pour un allumage automatique lorsque quelqu'un s'approche.

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie

Une touche d'élégance pour votre jardin

- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

Luminaire modernes pour l'extérieur

- LED haute puissance
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant
- Résiste aux intempéries
- Longue durée de vie

Points forts

Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

LED haute puissance



La gamme Philips outdoor utilise une technologie LED dernier cri pour vous offrir une luminosité puissante et une qualité d'éclairage parfaite pendant des années.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Détecteur de mouvement intégré



Un détecteur de mouvement est intégré pour vous accueillir lorsque vous rentrez chez vous ou pour vous indiquer lorsque quelqu'un est arrivé. Lorsque le détecteur détecte un mouvement, la lampe s'allume automatiquement.

Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Longue durée de vie



Les luminaires LED de Philips offrent une durée de vie moyenne allant jusqu'à 25 000 heures (ce qui équivaut à une moyenne de 25 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour avec un minimum de 13 000 cycles d'allumage/extinction).

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 25.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Temp. de couleur: 2700 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 138

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Consommation électrique

- Puissance: 12

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,720 kg
- Hauteur totale: 227 mm
- Longueur totale: 190 mm
- Largeur totale: 90 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 83
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1200 lm
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: 50 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 1

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696165942
- Poids net: 0,72 kg
- Poids brut: 0,84 kg
- Hauteur: 24,4 cm
- Longueur: 10,1 cm
- Largeur: 19,6 cm



Date de publication:
2026-04-29
Version: 0.542

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com