

# PHILIPS

Applique murale Calgary  
60 W E27 Sans ampoule

myGarden

Sans ampoule

Inox

Résistant à l'eau

17474/47/PN



## Illuminez votre entrée

Avec son aspect acier inoxydable poli et ses lignes cylindriques, l'applique murale Philips Calgary donne une touche de modernité à votre mur. Elle illumine votre hall d'entrée d'une lumière diffuse et chaleureuse.

### Une touche d'élégance pour votre jardin

- Optez pour un style contemporain
- Optez pour des appliques murales d'extérieur
- Acier inoxydable de haute qualité

### En harmonie avec votre style extérieur

- Conçu pour une utilisation en extérieur – étanche IP44

### Caractéristiques spécifiques

- Facile à régler pour chaque application

### Concevez le décor lumineux de votre jardin

- Éclairage d'extérieur décoratif

# Points forts

## Optez pour un style contemporain

Conçue en Europe, cette lampe originale vous aide à créer un espace extérieur au design contemporain.

## Optez pour des appliques murales d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette applique murale, parfaite pour une installation à proximité d'une porte d'entrée ou sur un mur de terrasse.

## Matériau de haute qualité

Ce luminaire Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, il illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité.

## Conçu pour une utilisation à l'extérieur

Cet éclairage extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière et le second contre l'eau. Cet éclairage extérieur est IP44 : il résiste aux projections d'eau et convient parfaitement à une utilisation en extérieur.

## Facile à installer

### Éclairage d'extérieur décoratif

L'éclairage extérieur vous permet d'embellir votre jardin ou votre espace extérieur en illuminant des éléments décoratifs, en éclairant des allées avec élégance ou en créant l'ambiance idéale pour des soirées inoubliables entre amis ou en famille. C'est pourquoi Philips a créé myGarden, une magnifique gamme d'éclairages extérieurs décoratifs, qui allie élégance et fonctionnalité pour vous permettre de profiter au maximum de votre espace extérieur à votre façon.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Acier inoxydable
- Matériaux: Verre, Métal

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non

## Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

## Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,875 kg
- Hauteur totale: 155 mm
- Longueur totale: 140 mm
- Largeur totale: 100 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

- Techno. ampoule: LED
- Puissance électrique: 50-60 Hz, De 220 à 240 V
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 1

### L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696176757
- Poids net: 0,79 kg
- Poids brut: 0,85 kg
- Hauteur: 16,5 cm
- Longueur: 11 cm
- Largeur: 14,5 cm



Date de publication:  
2026-05-13  
Version: 0.437

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)