

# PHILIPS

## Applique murale

Linea

LAMINE 3 000K

gris

LED



31167/99/P1



## Illuminez votre maison

Cette applique murale Philips Linea en aluminium gris et matière synthétique vous permet de personnaliser votre angle d'éclairage pour davantage de confort.

### Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité
- Longue durée de vie jusqu'à 20 ans
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

# Points forts

## Économie d'énergie



Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

## Éclairage LED haute qualité



L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

## Longue durée de vie



Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans cette lampe LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 20 000 heures (ce qui équivaut à 20 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

## Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Gris
- Matériaux: Aluminium

## Options/accessoires inclus

- Effet de lumière diffuse: Oui
- LED intégrée: Oui

## Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher, Cuisine
- Style: Des bureaux
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non

### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,402 kg
- Hauteur: 7,7 cm
- Longueur: 55 cm
- Largeur: 3,6 cm

### Entretien

- Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 20.000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 790 lm
- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- LED: Oui
- Nombre d'ampoules: 1
- Puissance de l'ampoule incluse: 11 W
- Indice de protection: IP20, protection contre les objets de plus de 12,5 mm, pas de protection contre l'eau
- Classe de protection: I - mise à la terre

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696163238
- Poids net: 0,4 kg
- Poids brut: 0,49 kg
- Hauteur: 592 mm
- Longueur: 41 mm
- Largeur: 81 mm
- Code 12NC: 915005283203



Date de publication:  
2024-04-12  
Version: 0.432

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)