

PHILIPS

Applique murale

Linea

LINEAR LED 2 700K

white

LED



31232/31/P0



Illuminez votre maison

Économisez jusqu'à 80 % d'énergie avec ces réglettes Philips LED Linear. Leurs LED intégrées produisent une lumière blanche et chaude de haute qualité, idéale pour un éclairage général. Ce système modulaire permet de relier facilement plusieurs réglettes entre elles.

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité
- Longue durée de vie jusqu'à 20 ans
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- Peut être connecté aux produits de la même famille
- Avec interrupteur On/Off

Points forts

Économie d'énergie



Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Éclairage LED haute qualité



L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Longue durée de vie



Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans cette lampe LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 20 000 heures (ce qui équivaut à 20 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Produit connectable



Ce produit est connectable avec un produit similaire ou avec tout autre produit de la même famille.

Avec interrupteur On/Off



Ce bouton discrètement intégré à la lampe vous permet d'allumer et d'éteindre la lumière facilement.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Synthétique

Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Avec interrupteur On/Off: Oui

Divers

- Conçu spécialement pour: Fonctionnel
- Style: Des bureaux
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,096 kg
- Hauteur: 3,6 cm
- Longueur: 28,7 cm
- Largeur: 2,5 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 20.000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 400 lm
- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- LED: Oui
- Nombre d'ampoules: 1
- Puissance de l'ampoule incluse: 4 W
- Indice de protection: IP20, protection contre les objets de plus de 12,5 mm, pas de protection contre l'eau
- Classe de protection: II - double isolation



Date de publication:
2025-02-28
Version: 0.498

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com