

PHILIPS


Applique murale

Linea

SHELLLINE 3 000K

white

LED



31238/31/P1



Léger et confortable

La réglette d'applique murale Philips myLiving Decolinea Shellline combine performance et style dans un design simple. Avec une technologie LED longue durée et jusqu'à 15 000 heures d'utilisation, cet éclairage remplace parfaitement la réglette T5 traditionnelle.

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité
- Longue durée de vie jusqu'à 15 ans
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Points forts

Économie d'énergie



Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Éclairage LED haute qualité



L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Longue durée de vie



Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans cette lampe LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures (ce qui équivaut à 15 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Synthétique

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15.000

Options/accessoires inclus

- Effet de lumière diffuse: Oui
- LED intégrée: Oui

Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher, Cuisine
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,112 kg
- Hauteur: 3,4 cm
- Longueur: 60,5 cm
- Largeur: 2,8 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 900 lm
- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- Puissance de l'ampoule incluse: 9 W
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II – Double isolation
- Nombre de sources lumineuses: 1



Date de publication:
2025-08-30
Version: 0.493

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com