

PHILIPS

Plafonnier

Twirly 2 700 K

white

LED



31814/31/16



Illuminez votre maison

Créez une atmosphère naturelle dans votre pièce avec le plafonnier LED myLiving Twirly de Philips. Convenant à une installation au mur ou au plafond, il produit une lumière diffuse chaleureuse qui illumine chaque recoin de votre pièce.

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité
- Longue durée de vie jusqu'à 15 ans
- Lumière blanche et chaude
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- Idéal pour une installation sur un mur ou au plafond

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Idéal pour se détendre entre amis
- Créez une atmosphère élégante et accueillante

Points forts

Économie d'énergie



Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Éclairage LED haute qualité




La technologie LED intégrée dans cette lampe Philips est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Longue durée de vie



Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans cette lampe LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures (ce qui équivaut à 15 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

Lumière blanche et chaude




La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les lampes dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. Cette lampe Philips procure une lumière chaude, pour une atmosphère chaleureuse.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Installation sur un mur ou au plafond



Installez cette lampe comme une applique murale ou un plafonnier selon vos préférences.

Idéal pour se détendre entre amis

Le salon est cœur de toute maison ; il s'agit de l'endroit où les membres de la famille se réunissent et se détendent ou reçoivent leurs invités. C'est pourquoi l'éclairage de votre salon et de votre chambre doit être suffisamment modulable et facile à régler pour les différentes utilisations au cours de la journée. Un placement judicieux des différentes sources de lumière et des jeux d'éclairage permettent de créer une sensation d'espace, ainsi qu'une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Créez une atmosphère élégante

Dernier cri en matière de tendances, goûts et styles de vie, ce luminaire

s'intègre parfaitement dans votre décor, pour créer l'ambiance localisée de vos rêves.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15.000

Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Parfaitement adapté pour une installation murale ou au plafond: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Garage
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 100 mA
- Efficacité: 100 lm/W

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,4 kg
- Hauteur: 6,5 cm
- Longueur: 28,7 cm
- Largeur: 28,7 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 20.000 h
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 72 W
- Diamètre: 287 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1200
- Technologie d'ampoule: LED, 240 V
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 12
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696122822
- Poids net: 0,4 kg
- Poids brut: 0,68 kg
- Hauteur: 6,7 cm
- Longueur: 33,4 cm
- Largeur: 33,4 cm
- Code 12NC: 915004571201



Date de publication:
2024-04-19
Version: 0.551

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com