

Fluorescent
circulaire

Master T5

60 W

2GX13

Blanc chaud

871150064259225



Un design fin, pour un intérieur lumineux et élégant

Pour un intérieur lumineux et élégant, grâce à un design fin

Économisez de l'énergie

- Économisez de l'énergie

Pour une lumière vive

- Une expérience intense, grâce à une luminosité supplémentaire

Une efficacité importante avec un flux lumineux élevé

- Flux lumineux initial important

Points forts

Économisez de l'énergie

Un éclairage très lumineux

Un dispositif fluorescent à haute efficacité énergétique, associé à la technologie BrightBoost, propose un

rendu des couleurs élevé et une luminosité supplémentaire

Flux lumineux initial important

Un flux lumineux important permet d'optimiser la qualité de la lumière, grâce à une luminosité supplémentaire, et permet un éclairage plus intense dans votre maison.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Prise: 2GX13
- Technologie: Lampe basse consommation
- Intensité réglable: Oui

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 379 mm
- Largeur: 18 mm

Durée de vie

- Facteur de maintenance du flux lumineux: 0.85
- Durée de vie nominale: 12.000

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 81
- Température de couleur: 3000 K
- Flux lumineux nominal: 5000 lm
- Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K
- Flux lumineux: 5.000 lm
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 83 lm/W

Consommation électrique

- Tension: 230 V
- Classe énergétique: G
- Consommation électrique: 60,6
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 61

Spécificités techniques

- Fréquence: 50
- Forme: Circulaire
- Coordonnée de chromaticité Y: 0,403
- Coordonnée de chromaticité X: 0,44
- Numéro d'enregistrement EPREL: 423624
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Variation de l'intensité lumineuse: Oui
- Culot: 2GX13

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8711500642592
- Poids net: 0,14 kg
- Poids brut: 0,38 kg
- Hauteur: 39,7 cm
- Longueur: 38,1 cm
- Largeur: 2,5 cm



Date de publication:
2025-09-17
Version: 0.898

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com