

# PHILIPS


Bande lumineuse  
2 m RVB

Rubans de lumière


RGB

Transparent

Intensité réglable;RVB



8718696164280



## Une lumière colorée qui colle à votre humeur

Adaptez l'ambiance de votre pièce à ce que vous êtes en train de faire.

### Adaptez votre intérieur

- Taille compacte pour petit espace

### Matériaux et finition

- Matériaux de haute qualité

# Points forts

## Taille compacte pour petit espace

L'idéal pour s'adapter aux petits espaces

## Matériaux de haute qualité



Matériaux durables et attrayants pour un investissement intéressant et durable.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

## Design et finition

- Couleur: Transparent
- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15.000
- Durée de vie nominale: 20.000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 110 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 45
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 18 lm/W

## Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

- Peut être agrandi: Non

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine
- Style: Contemporain
- Type: Rubans Lumineux
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Couleurs RGB

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 95 mA

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,116 kg
- Hauteur totale: 2,6 mm
- Longueur totale: 2.000 mm
- Largeur totale: 10 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- Couleur de lumière: RVB
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718696164280
- Poids net: 0,17 kg
- Poids brut: 0,21 kg
- Hauteur: 13,5 cm
- Longueur: 5,5 cm
- Largeur: 13,5 cm



Date de publication:  
2025-08-30  
Version: 0.369

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)