

PHILIPS


Réflecteur

LED

3 W (40 W)

E27

Blanc chaud



8718699693824

A
G



C'est le contenu qui fait la différence

Avec sa forme magnifique et ses dimensions classiques, ce spot LED est idéal pour remplacer un spot halogène traditionnel.

Éclairage de qualité supérieure


- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence
- Faisceau uniforme

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Idéal pour un éclairage d'accentuation

Points forts

Lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence



Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et froide, parfaite pour les moments de détente. Cette lumière à 2 700 K est idéale pour l'éclairage domestique.

Faisceau uniforme



Le verre Single Optic permet d'obtenir un magnifique faisceau lumineux exempt des ombres qui se forment en périphérie avec un spot halogène traditionnel.

Idéal pour un éclairage d'accentuation



Moderne et produisant un flux lumineux grand angle (36 degrés) classique, ce spot LED convient à l'éclairage de mise en valeur et à l'éclairage général. Idéal pour les cuisines, îlots, salons et salles à manger, il peut être utilisé dans des dispositifs encastrés et dans des barres d'éclairage.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: E27

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,2 cm
- Largeur: 6,3 cm

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 50.000

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 210 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

Autres caractéristiques

- Efficacité: 70 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699693824
- Code commercial: 871869969382400
- Titre du produit: LED CLA 40W R63 E27 WW 36D ND SRT5

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 3 W
- Puissance équivalente: 40 W
- Classe énergétique: G

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,2 cm

Valeurs nominales

- Intensité maximale nominale: 400 cd

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 397590
- Référence de mesure de flux: Narrow Cone

L'ampoule

- Homogénéité des couleurs: 6



Date de publication:
2024-01-20
Version: 0.152

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com