

# PHILIPS

Réflecteur 25W R50  
E14

LED

2700K

105 lm

15 000 h



8718699694401



## Éclairage de mise en valeur LED durable, avec faisceau lumineux fin et puissant

Cette ampoule LED orientable projette un faisceau fin produisant une lumière blanc chaud. Elle est idéale pour remplacer les réflecteurs traditionnels.

### Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'un réflecteur halogène

### La lumière au-delà de l'éclairage

- Une LED simple pour une utilisation quotidienne

# Points forts

## Remplace un spot halogène



Avec sa forme magnifique et ses dimensions classiques, ce réflecteur

LED est une solution d'éclairage moderne idéale pour remplacer un réflecteur halogène traditionnel.

## Une LED simple pour une utilisation quotidienne



L'ampoule LED Philips pour un usage quotidien est idéale pour vos besoins d'éclairage basiques. Elle offre la magnifique lumière et les performances fiables que vous attendez de la technologie LED, à un prix abordable.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: E14
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Verre

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 8,4 cm
- Largeur: 5 cm

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 15.000 h

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 105 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 75 lm/W

**Informations figurant sur l'emballage**

- EAN: 8718699694401
- Code commercial: 871869969440100
- Titre du produit: LED CLA 25W R50  
E14 WW 36D ND SRT6

**Consommation électrique**

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 1,4 W
- Puissance équivalente: 25 W
- Classe énergétique: F

**Dimensions et poids du produit**

- Longueur: 8,4 cm

**Valeurs nominales**

- Intensité maximale nominale: 210 cd

**Spécificités techniques**

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL:  
397587



Date de publication:  
2025-03-25  
Version: 0.491

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)