

PHILIPS

Spot 120 W R7S

LED

3000 K


2 000 lm

15 000 h

Gradation



8718699773694



Tube linéaire LED à intensité variable avec faisceau de 300°

Ce tube linéaire LED est idéal pour remplacer les ampoules halogènes R7S, pour une efficacité énergétique bien supérieure.

Éclairage de qualité supérieure

- Lumière froide et énergisante

Points forts

3 500 K [lampes LED]



Cette ampoule a une température de couleur de 3 500 K. Elle produit une lumière froide et énergisante, idéale pour créer une ambiance chaleureuse pour les soirées entre amis ou pour la lecture.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur non directionnelle
- Prise: R7s
- Intensité réglable: Oui
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 15.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Flux lumineux nominal: 2000 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- Code couleur: 830 | CCT of 3000K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 142 lm/W

Divers

- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699773694
- Code commercial: 871869977369400
- Titre du produit: LED 120W R7S
118mm WH D SRT4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.8
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 120 W
- Classe énergétique: D
- Consommation électrique: 14 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 14

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 118 mm
- Longueur totale: 118 mm
- Largeur totale: 29 mm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 397582

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699773694
- Poids net: 0,09 kg
- Poids brut: 0,11 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 3 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:
2025-09-17
Version: 0.519

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com