

PHILIPS

Spot 50 W MR16
GU5.3

LED

2200-2700K

621 lm

15 000 h

Gradation



8718699774035



Le bon éclairage pour chaque moment

Les ampoules LED Philips WarmGlow offrent une expérience inédite pour les LED à intensité variable, en permettant la modulation de l'éclairage vers les tons chauds des ampoules traditionnelles. Vous pouvez passer d'une ambiance d'éclairage fonctionnelle à une atmosphère plus chaleureuse.

Éclairage de qualité supérieure

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

Points forts

Lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et reposante, parfaite pour

les moments de détente. Elle est idéale pour l'éclairage intérieur.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Spot directionnel
- Prise: GU5.3
- Finition ampoule: Transparent
- Int. rég.: Oui
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 15.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Angle fais.: 36
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2200-2700 K
- Flux lumineux nominal: 621 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- Code couleur: 822-827 | tunable warm white
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 88

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., Lueur chaude

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699774035
- Code commercial: 871869977403500
- Titre du produit: LED 50W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.85
- Tension: 12V AC electronic V
- Puissance équivalente: 50
- Classe énergétique: F
- Puissance: 7
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 46 mm
- Longueur totale: 45,5 mm
- Largeur totale: 51 mm

Valeurs nominales

- Intensité maxi nominale: 1000

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 391904

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699774035
- Hauteur: 12,7 cm
- Longueur: 5,3 cm
- Poids net: 0,05 kg
- Poids brut: 0,07 kg
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:
2026-06-24
Version: 0.258

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.