




Ampoule 100W A67 E27



Chaque moment est particulier, et les ampoules intelligentes le sont tout autant. Si elle a une forme A67 et un flux lumineux classiques, cette ampoule WiZ a tout de même une caractéristique tout à fait originale : sa lumière LED blanche réglable en fonction de vos besoins et de votre humeur. Vous avez besoin de vous concentrer ? Prévoyez une lumière froide. Vous voulez vous détendre ? Optez pour une lumière douce. Vous avez le choix d'un éclairage qui rend votre vie aussi agréable que possible lorsque vous êtes chez vous. Et bien sûr, vous pouvez le contrôler via votre réseau Wi-Fi et l'application WiZ, la télécommande WiZ associée ou à la voix.


AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée blanche réglable
- Jusqu'à 1521 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix




Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.




Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ.

Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière extérieure parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés aux moments que vous passez dans votre jardin. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'application, de la commande vocale ou de l'accessoire de contrôle.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: A67
Prise: E27
Type de verre: Dépoli
Intensité réglable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,102 kg

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50.000
Durée de vie nominale: 15.000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 90
Température de couleur: 2700-6500 K
Catégorie de couleur de lumière:
Niveau de blanc ajustable
Flux lumineux nominal: 1521 lm
Temps d'allumage: $< 0,5$ s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 117 lm/W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 110 mA

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699786175
Code commercial: 871869978617501
Titre du produit: Wi-Fi BLE 100W A67
E27 927-65 TW 1PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.55
Tension: 220-240 V
Puissance équivalente: 100 W
Classe énergétique: E
Consommation électrique: 13 W
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 13

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 142 mm
Longueur totale: 142 mm
Largeur totale: 77 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15.000
Flux lumineux nominal: 1521 lm
Puissance nominale: 13 W

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60
Numéro d'enregistrement EPREL: 1901102
Référence de mesure de flux: Sphere

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8718699786175
Poids net: 0,1 kg
Poids brut: 0,11 kg
Hauteur: 18,5 cm
Longueur: 8,5 cm
Largeur: 8,5 cm