



Wi-Fi BLE 50W GU10 927 DIM 1PF/6



Simplifiez votre vie quotidienne avec le spot LED connectée WiZ. Il est parfait pour attirer l'œil à certains endroits, mettre en valeur des objets exposés ou éclairer ce que vous êtes en train de faire. Il diffuse une lumière blanche douce dont vous pouvez régler l'intensité via l'appli ou à la voix. Vous pouvez programmer l'allumage et l'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel spécial : les lampes WiZ se connectent directement au Wi-Fi.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule intelligente à intensité variable blanc chaud
- Jusqu'à 345 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Activez les lumières en fonction du mouvement sans avoir de capteurs

La technologie SpaceSense de WiZ transforme vos lampes en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement.



Contrôlez votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.




Éclairez avec une lumière blanche chaude et douce

Créez une atmosphère chaleureuse avec une lumière blanche et chaude. L'éclairage connecté s'adapte naturellement à vos activités quotidiennes.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Intensité réglable: Variateur sans fil
Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: PAR16
Prise: GU10
Technologie: WiFi intelligent
Type de verre: Dépoli

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Hauteur: 5,8 cm
Poids: 0,05 kg
Largeur: 5 cm

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Durée de vie nominale: 15.000 h
Nombre de cycles d'allumage: 50.000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): 90
Température de couleur: 2700 K
Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
Flux lumineux nominal: 345 lm
Temps d'allumage: <0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 40 mA
Efficacité: 70 lm/W

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699786250
Code commercial: 871869978625000
Titre du produit: Wi-Fi BLE 50W GU10 927 DIM 1PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.51
Tension: 220-240 V
Puissance: 4,9 W
Puissance équivalente: 50 W
Classe énergétique: F

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Longueur: 5,8 cm

VALEURS NOMINALES

Angle nominal d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
Durée de vie nominale: 15.000 h
Flux lumineux nominal: 345 lm
Intensité maximale nominale: 550 cd
Puissance nominale: 4.9 W

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60 Hz
Numéro d'enregistrement EPREL: 584537



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.