



Spot 50W PAR16 GU10



Pleins feux sur votre confort et votre bien-être ! La forme GU10 de ces spots intelligents est peut-être standard, mais leur lumière blanche réglable en fonction de vos besoins et de votre humeur est tout à fait originale. Vous avez besoin de vous concentrer ? Prévoyez une lumière froide. Vous voulez vous détendre ? Optez pour une lumière douce. Vous avez le choix d'un éclairage qui rend votre vie aussi agréable que possible lorsque vous êtes chez vous. Et bien sûr, vous pouvez le contrôler via votre réseau Wi-Fi et l'application WiZ, la télécommande WiZ associée ou à la voix.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée blanche réglable
- Jusqu'à 345 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix




Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.




Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ.

Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière extérieure parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés aux moments que vous passez dans votre jardin. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'application, de la commande vocale ou de l'accessoire de contrôle.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: PAR16
Prise: GU10
Technologie: WiFi intelligent
Type de verre: Dépoli
Intensité réglable: Variateur sans fil

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Hauteur: 5,8 cm
Poids: 0,05 kg
Largeur: 5 cm

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50.000
Durée de vie nominale: 15.000 h

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): 90
Température de couleur: 2700-6500 K
Catégorie de couleur de lumière: Niveau de blanc ajustable
Flux lumineux nominal: 345 lm
Temps d'allumage: <0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 40 mA
Efficacité: 73 lm/W

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699787110
Code commercial: 871869978711001
Titre du produit: Wi-Fi BLE 50W GU10 927-65 TW 1PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.51
Tension: 220-240 V
Puissance: 4,7 W
Puissance équivalente: 50 W
Classe énergétique: G

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Longueur: 5,8 cm

VALEURS NOMINALES

Angle nominal d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
Durée de vie nominale: 15.000 h
Flux lumineux nominal: 345 lm
Intensité maximale nominale: 550 cd
Puissance nominale: 4.7 W

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60 Hz
Numéro d'enregistrement EPREL: 804321
Référence de mesure de flux: Narrow Cone



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.