



Wi-Fi BLE 50W GU10 922-65 RGB 1PF/6



Envie d'une touche de couleur ? Vous avez quelque chose de spécial à mettre en valeur ? Vous avez quelque chose à faire ? Ces spots LED couleur peuvent tout gérer. Ne laissez pas la forme standard GU10 vous tromper : il n'y a rien de standard dans la lumière que diffusent ces petits miracles. Choisissez parmi des millions de couleurs ou créez des horaires pour passer automatiquement à l'ambiance parfaite en fonction de vos besoins et de votre humeur. Et bien sûr, vous pouvez les contrôler via votre réseau Wi-Fi et l'application WiZ, la télécommande WiZ associée ou à la voix.


AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée couleur
- Jusqu'à 345 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.




Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ.

Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.




Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: PAR16
Prise: GU10
Technologie: WiFi intelligent
Type de verre: Dépoli
Intensité réglable: Variateur sans fil

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Hauteur: 5,8 cm
Poids: 0,05 kg
Largeur: 5 cm

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50.000
Durée de vie nominale: 15.000 h

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): 90
Température de couleur: 2200-6500 K
Catégorie de couleur de lumière: Gamme complète de couleurs
Flux lumineux nominal: 345 lm
Temps d'allumage: <0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 40 mA
Efficacité: 73 lm/W

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699787134
Code commercial: 871869978713401
Titre du produit: Wi-Fi BLE 50W GU10 922-65 RGB 1PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.51
Tension: 220-240 V
Puissance: 4,7 W
Puissance équivalente: 50 W
Classe énergétique: G

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Longueur: 5,8 cm

VALEURS NOMINALES

Angle nominal d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
Durée de vie nominale: 15.000 h
Flux lumineux nominal: 345 lm
Intensité maximale nominale: 550 cd
Puissance nominale: 4.7 W

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60 Hz
Numéro d'enregistrement EPREL: 804322
Référence de mesure de flux: Narrow Cone

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8718699787134
Poids net: 0,05 kg
Poids brut: 0,09 kg
Hauteur: 16 cm
Longueur: 7 cm
Largeur: 7 cm
Code 12NC: 929002448422



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.