




Ampoule transparente à filament 60 W A60 E27



Chaque moment est particulier, et les ampoules intelligentes le sont tout autant. Si elle a une forme A60 classique, cette ampoule WiZ a tout de même une caractéristique tout à fait originale : sa lumière LED blanche réglable en fonction de vos besoins et de votre humeur. Vous avez besoin de vous concentrer ? Prévoyez une lumière froide. Vous voulez vous détendre ? Optez pour une lumière douce. Vous avez le choix d'un éclairage qui rend votre vie aussi agréable que possible lorsque vous êtes chez vous. Et bien sûr, vous pouvez le contrôler via votre réseau Wi-Fi et l'application WiZ, la télécommande WiZ associée ou à la voix.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée blanche réglable
- Jusqu'à 806 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !

Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatissez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !

Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: A60
Prise: E27
Type de verre: Transparent
Intensité réglable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,042 kg

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 20.000
Durée de vie nominale: 15.000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥90
Température de couleur: 2700-6500 K
Catégorie de couleur de lumière:
Niveau de blanc ajustable
Flux lumineux nominal: 806 lm
Temps d'allumage: <0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 115 lm/W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 43 mA

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699787158
Code commercial: 871869978715802
Titre du produit: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 CL 1PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5
Tension: 220-240 V
Puissance équivalente: 60 W
Classe énergétique: E
Consommation électrique: 7 W
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 106 mm
Longueur totale: 106 mm
Largeur totale: 60 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15.000
Flux lumineux nominal: 806 lm
Puissance nominale: 7 W

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60
Numéro d'enregistrement EPREL: 1901118
Référence de mesure de flux: Sphere

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8718699787158
Poids net: 0,04 kg
Poids brut: 0,09 kg
Hauteur: 16 cm
Longueur: 7 cm
Largeur: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.