

# PHILIPS

Ampoule ambre à  
filament 25 W G93 E27

LED

4 W - 25 W

E27

Flamme

Gradation



8719514315471



## Éclairage à LED pour la maison, à la pointe de la technique

Cette ampoule LED Philips offre une durée de vie exceptionnelle, permet des économies d'énergie immédiates et significatives, et diffuse une superbe lumière très chaude. Avec la température de couleur d'une flamme, cette ampoule est idéale pour créer une atmosphère chaleureuse.

### **Un éclairage intelligent simple d'utilisation pour vous faciliter la vie**


- Lumière blanche extra chaude à intensité variable

### **Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte**

- Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes

# Points forts

## Lumière blanche extra chaude à intensité variable



Améliorez l'ambiance de votre maison avec une lumière blanche ultra-chaude

qui s'atténue en douceur via l'application ou la voix jusqu'au niveau de luminosité souhaité.

## Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes



« Ces magnifiques lampes à filament visible apportent une touche d'élégance et de nostalgie dans n'importe quelle pièce. L'effet est garanti qu'elles soient allumées ou éteintes. »

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- Prise: E27
- Intensité réglable: Oui
- Finition ampoule: Ambre
- Matériaux des lampes: Verre

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 14,3 cm
- Largeur: 9,6 cm

## Design et finition

- Matériaux: Verre

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20.000
- Durée de vie nominale: 15.000 h
- Gamme de températures ambiantes: -20 à +45 °C

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 1800 K
- Flux lumineux nominal: 250 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 818 | CCT of 1800K
- Température de couleur corrélée (nom.): 1800 K
- Flux lumineux: 250 lm
- Effet stroboscopique: 0,4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 62 lm/W

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Décoratif

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 62 lm/W
- Marquage CE: Oui
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

#### Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514315471
- Code commercial: 871951431547100
- Titre du produit: LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

#### Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 0.7

#### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 4 W
- Puissance équivalente: 25 W
- Consommation électrique: 4 W

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 14,3 cm

#### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15.000 h

#### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz
- Variation de l'intensité lumineuse: Uniquement avec certains variateurs
- Culot: E27

#### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514315471
- Poids net: 0,06 kg
- Poids brut: 0,11 kg
- Hauteur: 18,2 cm
- Longueur: 10,2 cm
- Largeur: 13 cm
- Code 12NC: 929002983001



Date de publication:  
2024-05-03  
Version: 0.248

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.