

# PHILIPS

Ampoule transparente à filament 75 W A60 E27

LED

2 200-2 700 K

1055 lm

15 000 h

Gradation



8719514323995

A  
↑  
G D



## Une lumière LED blanche et chaude à intensité variable

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

### Optez pour une solution durable

- Meilleur pour votre portefeuille et pour la planète

### Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

# Points forts

## Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie

La technologie LED permet d'économiser jusqu'à 90 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Vite rentabilisée, elle vous fera économiser de l'argent année après année, tout en contribuant à la protection de l'environnement.

## Convient parfaitement pour l'éclairage général



Éclairage moderne avec les ampoules standards LED Philips pour toute illumination, idéal pour un éclairage chambre général.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Intensité réglable: Uniquement avec certains variateurs

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,4 cm
- Largeur: 6 cm

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20.000
- Durée de vie nominale: 15.000 h

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Température de couleur: 2200-2700 K
- Flux lumineux nominal: 1055 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 146 lm/W

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514323995
- Code commercial: 871951432399500
- Titre du produit: LED classic 75W A60 E27 CL WGD90 SRT4

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.6
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 7,2 W
- Puissance équivalente: 75 W
- Classe énergétique: D

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,4 cm

**Spécificités techniques**

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL:  
1109133

- Référence de mesure de flux: Sphere



Date de publication:  
2024-12-21  
Version: 0.252

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)