

# PHILIPS

Ampoule A60 filament LED  
connectée, base  
E27, 640 lm

LED intelligent

Ampoule décorative

Blanc réglable

Grad. faible

Contrôle avec l'application WiZ  
ou la voix

8719514372023



## Rendez votre éclairage maison intelligent

Cette ampoule LED décorative allie un style intemporel à des fonctionnalités avancées d'éclairage connecté, qui complète remarquablement tous les espaces. Le design du filament visible crée un point focal chaleureux et accrocheur qui sublime l'atmosphère de votre pièce même lorsqu'elle est éteinte. La lumière blanche réglable permet facilement de passer de tons frais et énergisants à une chaleur douce et relaxante.

### Contrôle intelligent

- Connecté by WiZ
- Commandes connectées

### Fonctionnalités intelligentes

- Détection de mouvement SpaceSense
- Automatisations connectées

### Modes lumineux

- Lumière blanche réglable
- Gradation douce
- Ampoule décorative

# Points forts

## Connecté by WiZ

Entièrement compatible avec tous les produits Connecté par WiZ : utilisez l'application WiZ pour profiter des avantages de l'éclairage connecté.

## Commandes connectées

Contrôlez vos lampes à l'aide de l'application WiZ, d'accessoires ou de commandes vocales via votre assistant vocal ; compatible avec Matter pour l'utilisation avec Alexa, Google Home et Apple Home.

## Détection de mouvement SpaceSense



Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

## Automatisations connectées

Programmez vos lampes pour qu'elles s'adaptent à votre rythme de vie : elles s'allumeront automatiquement à votre réveil et s'éteindront en votre absence pour économiser de l'énergie.

## Lumière blanche réglable

Passez facilement des teintes froides bleutées qui améliorent la visibilité et la concentration à des tons doux plus chauds pour vous détendre le soir (CCT 2200K–6500K).

## Gradation douce

Réduisez progressivement l'intensité lumineuse, de la pleine puissance jusqu'à 1 %, pour obtenir le niveau d'éclairage adapté à votre activité.

## Ampoule décorative

Le filament apparent crée un effet chaleureux et décoratif qui sublime l'ambiance d'une pièce, même lorsque la lumière est éteinte.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: A60
- Prise: E27
- Type de verre: Ambre
- Finition ampoule: Ambré
- Int. rég.: Oui

## Dimensions de l'ampoule

- Poids: 0,042 kg

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 20.000
- Durée de vie nominale: 15.000

## Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

### Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Temp. de couleur: 2000-5000 K
- Catégorie de couleur de lumière: Niveau de blanc ajustable
- Flux lumineux nominal: 640 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 91

### Divers

- EyeComfort: Oui

### Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 43 mA

### Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514372023
- Code commercial: 871951437202300
- Titre du produit: PHI WFB 50W A60 E27 920-50 Amb 1PF/6

### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 50
- Classe énergétique: F
- Puissance: 7
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

### Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 10,6 mm
- Longueur totale: 10,6 mm
- Largeur totale: 6 mm

### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15.000
- Flux lumineux nominal: 640 lm
- Puiss. nomin.: 7

### Entretien

- Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1901124
- Référence de mesure de flux: Sphere

### L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514372023
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,09 kg
- Hauteur: 16 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 7 cm



Date de publication:  
2026-06-17  
Version: 0.355

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.