

PHILIPS

Applique murale Fragrance
24 W E27 Sans ampoule

myGarden

Sans ampoule

Anthracite

Résistant à l'eau



8719514385405



Économique et stylé

Profitez d'un éclairage extérieur chaleureux pour vos longues soirées d'été. Cette applique murale Philips de couleur anthracite projette une lumière basse consommation blanc chaud, dont l'effet de lumière bidirectionnel est de toute beauté sur votre mur.

Solutions d'éclairage durables

- Ampoule à très longue durée de vie
- Économie d'énergie

Une touche d'élégance pour votre jardin

- Optez pour un style contemporain
- Optez pour des appliques murales d'extérieur

Alliez ambiance et aspect pratique.

- Diffuse une lumière blanc chaud

Caractéristiques spécifiques

- Effet de lumière bidirectionnel
- Résiste aux intempéries

Points forts

Ampoule à très longue durée de vie



Ampoule Philips à très longue durée de vie (jusqu'à 20 000 heures) incluse.

Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.


Optez pour un style contemporain

Conçue en Europe, cette lampe originale vous aide à créer un espace extérieur au design contemporain.

Optez pour des appliques murales d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette applique murale, parfaite pour une installation à proximité d'une porte d'entrée ou sur un mur de terrasse.

Diffuse une lumière blanc chaud



Philips outdoor est une gamme de lampes extérieures qui diffuse une belle lumière chaude et accueillante, d'une température de couleur de 2 700 K. Elle offre une visibilité exceptionnelle qui vous permet de profiter de votre espace extérieur et de vous détendre en toute sécurité, quelle que soit l'heure.

Effet de lumière bidirectionnel

Effet de lumière bidirectionnel pour un éclairage général du jardin.

Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 10.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,000 kg
- Hauteur totale: 113 mm
- Longueur totale: 290 mm
- Largeur totale: 124 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Techno. ampoule: LED
- Puissance électrique: 50-60 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Nombre de sources lumineuses: 1

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514385405
- Poids net: 1,1 kg
- Poids brut: 1,3 kg
- Hauteur: 30,5 cm
- Longueur: 12,3 cm
- Largeur: 13,1 cm



Date de publication:
2026-04-29
Version: 0.285

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com