

# PHILIPS

## Lampe à poser

Fonctionnel

DSK601 RD 14W 40K W WV 02

White

Gradation par paliers



8719514396838



## Avec EyeComfort, un éclairage confortable pour vos yeux

Conçue avec des technologies optiques avancées et des lentilles Honeycombs, cette lampe de bureau offre une visibilité améliorée et réduit les éblouissements nocifs

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

### Contrôle

- Variation d'intensité progressive

# Points forts

## **EyeComfort**

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière

stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant

plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## **Variation d'intensité progressive**

Choisissez parmi plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour créer l'ambiance idéale à chaque instant.

# Caractéristiques

## **Design et finition**

- Couleur: Blanc
- Matériaux: métal/plastique

## **Options/accessoires inclus**

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

## **Caractéristiques lumineuses**

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

## **Divers**

- Conçu spécialement pour: Bureau
- EyeComfort: Oui

## **Entretien**

- Garantie: 1 an

## **Spécificités techniques**

- Durée de vie jusqu'à: 15.000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 800
- Couleur de lumière: 4000
- Puissance électrique: 100-240
- Éclairage à intensité variable: Gradation par paliers - Ne pas utiliser avec un variateur
- LED: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 14
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II

## **Dimensions et poids du produit**

- Poids net: 1,8 kg
- Hauteur: 42 cm
- Longueur: 16 cm
- Largeur: 36,7 cm



Date de publication:  
2023-12-06  
Version: 0.266

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)