

PHILIPS

Borne/éclairage de chemin
Utrecht 20W E27 Sans
ampoule

Luminaires extérieurs

Sans ampoule

Anthracite

Résistant à l'eau

8719514417533



Agrémentez votre jardin grâce à la lumière

Cette borne d'extérieur Philips Utrecht en acier inoxydable au design élégant produit une lumière diffuse de grande qualité pour éclairer votre jardin et illuminer les lieux de vie.

Facile d'utilisation

- Ampoule non incluse

Une touche d'élégance pour votre jardin

- Optez pour des bornes d'extérieur

Qualité supérieure

- Acier inoxydable haut de gamme et matériaux synthétiques de haute qualité

Conçus pour l'extérieur

- IP44 - résiste aux intempéries

Points forts

Ampoule non incluse

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir le flux lumineux qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

Optez pour des bornes d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette borne, parfaite pour éclairer votre jardin et la périphérie de votre terrasse, ou encore pour révéler les allées et entrées de garage.

Acier inoxydable haut de gamme et matériaux synthétiques de haute qualité

Cette lumière Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en acier inoxydable et matière synthétique de qualité supérieure.

IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Int. rég.: Non

Design et finition

- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Acier inoxydable

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 0

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Montage click!FIX: Oui
- Détecteur nuit et jour: Non
- Faisceaux de lumière fixes: Non
- Intensité réglable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- FFP - Frustration Free Pack (pack anti-frustration): Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non
- Détecteur de mouvement et crépusculaire: Non
- Détecteur de mouvement: Non
- Idéal pour créer des ambiances lumineuses: Non
- Idéal pour l'éclairage d'orientation: Non
- Portable: Non
- Adaptateur secteur inclus: Non
- Housse de protection incluse: Non
- Télécommande incluse: Non
- Matériau résistant de haute qualité: Oui
- Pivote librement dans toutes les directions: Non
- Énergie solaire: Non
- Tête inclinable (haut/bas): No
- Rechargeable via USB: Non
- Lumière blanche et chaude: Non
- Point focal: Non
- Point focal: Non
- Type de fiche: No plug

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): >60
- Temp. de couleur: 2700 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Borne/éclairage de bordure
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,48 kg
- Hauteur totale: 45 mm
- Longueur totale: 12 mm
- Largeur totale: 12 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 121 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 0
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: AC 220-240
- Fixation/culot: E27
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 1

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514417533
- Poids net: 0,48 kg
- Poids brut: 0,62 kg
- Hauteur: 46 cm
- Longueur: 13 cm
- Largeur: 13 cm



Date de publication:
2026-04-29
Version: 0.558

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.