PHILIPS

Spot plafond/mur Kosipo 4 x

Spots plafond/mur

Sans ampoule

White

ClickFix

8719514435278

Profitez de l'instant présent

Philips my Living Contemporary est une gamme de spots aux lignes élégantes produisant une lumière de haute qualité, qui correspond parfaitement aux goûts et modes de vie contemporains.

En harmonie avec votre style intérieur
- Design moderne et élégant

Caractéristiques spécifiques
- Tête de spot orientable

Exprimez votre style
- Blanc élégant

Conçu pour votre séjour et votre chambre
- Matériaux haute qualité

Un éclairage confortable et apaisant
- Montage aisé ClickFix

Points forts

Esthétique contemporaine
Tête de spot orientable

Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

Blanc élégant

Simple, neutre et toujours élégant, le blanc est une couleur délicieuse et intemporelle qui apporte une véritable pureté à votre intérieur.

Matériaux haute qualité

Ce luminaire composé de motifs superposés réalisés avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il embellira votre intérieur pendant de nombreuses années.

Montage aisé ClickFix

Installez votre spot facilement et par vous-même. Grâce à ClickFix, aucune paire de mains supplémentaire n'est nécessaire. Installez simplement le support au plafond, branchez les fils, puis click et fix en une seule fois.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule
- Usage prévu: Intérieur

Design et finition
- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal

Environnement
- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus
- Hauteur réglable: Non
- Tête de spot orientable: Oui
- Anti-rouille anti-poussière: Non
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Montage click!FIX: Oui
- Détecteur nuit et jour: Non
- Faisceaux de lumière fixes: Non
- Intensité réglable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- FFP - Frustration Free Pack (pack anti-frustration): Non
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Non
- Détecteur de mouvement et crépusculaire: Non
- Détecteur de mouvement: Non
- Idéal pour créer des ambiances lumineuses: Oui
- Parfaitement adapté pour un montage horizontal/vertical: Oui
- Idéal pour l'éclairage d'orientation: Oui
- Parfaitement adapté à une orientation vers le haut et le bas: Oui
- Parfaitement adapté pour une installation murale ou au plafond: Non
- Tête pivotante (vers la droite ou vers la gauche): Non
- Portable: Non
- Housse de protection incluse: Non
- Télécommande incluse: Non
- Matériau résistant de haute qualité: Oui
- Pivote librement dans toutes les directions: Oui
- Énergie solaire: Non
- Tête inclinable (vers le haut ou vers le bas): Oui
- Prise anglaise incluse: Non
- Rechargeable via USB: Non
- Lumière blanche et chaude: Non
- Étanche: Non
- Point focal: Non
- Point focal: Non

Divers
- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Hall
- Style: Contemporain
- Type: Spots plafond/mur
- Fonctionnalités supplémentaires: ClickFix

Dimensions et poids du produit
- Poids net: 1,465 kg
- Hauteur: 9,2 cm
- Longueur: 62,8 cm
- Largeur: 7 cm

Entretien
- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques
- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- Puissance électrique: AC 220-240
- LED: Non
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 5.5W
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5,5
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 4

Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit: 8719514435278
- Poids net: 1,47 kg
- Poids brut: 1,8 kg
- Hauteur: 67,3 cm
- Longueur: 11,3 cm
- Largeur: 11,7 cm

Date de publication: 2025-05-15
Version: 0.259

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l’emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com