

# PHILIPS

## Spot plafond/mur Star 2 x

Spots plafond/mur

2700K

Noir

Intensité réglable; ClickFix



8719514435391



## Mettez votre maison en valeur grâce à la lumière

Ce spot LED Philips myLiving Star est d'une élégance intemporelle avec son pied chromé et son corps peint en noir poudré. Grâce à son intensité variable, vous pouvez moduler la lumière pour trouver le niveau d'éclairage qui convient : une lumière vive pour les tâches quotidiennes ou plus douce pour un moment de détente.

### Solutions d'éclairage durables

- Compatible avec les variateurs muraux encastrables
- Éclairage LED haute qualité

### Ampoule LED innovante

- Lumière blanche et chaude

### Caractéristiques spécifiques


- Tête de spot orientable

### Un éclairage confortable et apaisant

- Durée de vie de l'ampoule jusqu'à 30 ans
- Garantie de 5 ans, synonyme de tranquillité d'esprit

# Points forts

## Compatible avec les variateurs muraux encastrables



Modifiez la luminosité de ce luminaire Philips grâce à un variateur mural encastrable (non inclus) pour créer l'ambiance dans la pièce, mettre en valeur un élément de décoration, et bien plus encore.

## Éclairage LED haute qualité



La technologie LED intégrée dans cette lampe Philips est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

## Lumière blanche et chaude



Ce luminaire intègre la technologie d'éclairage Philips la plus récente. Les nouvelles LED haute puissance de pointe produisent une lumière blanche et chaude d'une température de couleur de 2 700 kelvins.

## Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

## Durée de vie de 30 ans

Les lampes LED durent plus longtemps, évitant ainsi les tracas liés au remplacement fréquent des sources lumineuses. Cela permet de réduire considérablement les déchets, mais aussi de réaliser des économies sur le long terme.

## Garantie 5 ans

Tous nos spots sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 5 ans sur l'ensemble du produit afin que vous puissiez profiter d'un éclairage de qualité longue durée tous les jours.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 30.000
- Durée de vie nominale: 30.000

**Environnement**

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
- L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

**Options/accessoires inclus**

- Anti-rouille anti-poussière: Non
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Montage click!FIX: Oui
- Détecteur nuit et jour: Non
- Faisceaux de lumière fixes: Non
- Intensité réglable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- FFP - Frustration Free Pack (pack anti-frustration): Non
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement et crépusculaire: Non
- Détecteur de mouvement: Non
- Idéal pour créer des ambiances lumineuses: Oui
- Idéal pour l'éclairage d'orientation: Oui
- Portable: Non
- Housse de protection incluse: Non
- Télécommande incluse: Non
- Matériau résistant de haute qualité: Oui
- Pivote librement dans toutes les directions: Oui
- Énergie solaire: Non
- Tête inclinable (vers le haut ou vers le bas): Manual
- Rechargeable via USB: Non
- Lumière blanche et chaude: Oui
- Point focal: Non
- Point focal: Non
- Type de fiche: No plug

**Caractéristiques lumineuses**

- Angle d'ouverture du faisceau: 45 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 110 lm/W

**Divers**

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine
- Style: Contemporain
- Type: Spots plafond/mur
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, ClickFix

**Dimensions et poids du produit**

- Poids net: 0,5 kg
- Longueur du câble: 460
- Hauteur totale: 82 mm
- Longueur totale: 198 mm
- Largeur totale: 60 mm

**Entretien**

- Garantie: 5 ans

**Spécificités techniques**

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1000
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Oui
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Puissance de l'ampoule incluse: 9
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 2

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8719514435391
- Poids net: 0,5 kg
- Poids brut: 0,61 kg
- Hauteur: 21,7 cm
- Longueur: 7,2 cm
- Largeur: 9,2 cm



Date de publication:  
2025-08-30  
Version: 0.271

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)