

PHILIPS

Lumière encastrée
Diamond Cut 3,5 W
95 mm

Éclairages encastrés

3000K

Blanc

8719514453241



Une lumière élégante de qualité supérieure

Attrayant allumé comme éteint, ce downlight LED Philips s'harmonise idéalement avec votre intérieur et diffuse une lumière douce pour les yeux.

Simple d'utilisation

- Installation aisée sans aucun câblage.

Sécurité

- Aucun rayonnement UV nocif

Matériau et finition

- Matériau métallique de haute qualité


Points forts

Installation facile

Aucun rayonnement UV nocif

Ce produit est conçu de façon à supprimer tout rayonnement UV potentiellement nocif.

Matériau métallique de haute qualité



Matériau métallique robuste et attrayant offrant une finition résistante.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Rond

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 25.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Angle fais.: 110
- Homogénéité des couleurs: 5 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 3000 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 85

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Séjour, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 36 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.45

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,083 kg
- Distance d'encastrement: 2 mm
- Hauteur totale: 49,5 mm
- Longueur totale: 95 mm
- Largeur totale: 95 mm
- Découpe pour encastrement dans le plafond: 6.8-8.0 cm x 6.8-8.0 cm

Entretien

- Garantie: 1 an

Spécificités techniques

- Diamètre: 95 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 300
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Puissance de l'ampoule incluse: 3.5
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514453241
- Poids net: 0,25 kg
- Poids brut: 0,29 kg
- Hauteur: 10,1 cm
- Longueur: 10,3 cm
- Largeur: 16,3 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.278

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com