

# PHILIPS

Spot plafond/mur  
Limballi 2 x

Spots plafond/mur


Sans ampoule

Blanc

ClickFix



8719514465152



## Pleins feux sur le style

Intégrez ce spot pratique de Philips à votre intérieur. Choisissez l'ampoule LED GU10 de Philips qui s'accorde avec son style et bénéficiez d'un éclairage durable et de haute qualité.

### Caractéristiques spécifiques

- Tête de spot orientable

### Conception supérieure pour un effet de lumière optimal

- Matériau durable de grande qualité

# Points forts

## Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

## Matériau de haute qualité

Ce spot conçu avec des matériaux durables de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il éclairera votre intérieur pendant de nombreuses années.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Montage click!FIX: Oui
- LED intégrée: Oui

## Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Séjour, Bureau, Hall
- Style: Contemporain
- Type: Spots plafond/mur
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: ClickFix

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,28 kg
- Hauteur totale: 130 mm
- Longueur totale: 324 mm
- Largeur totale: 80 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- Techno. ampoule: LED
- Puissance électrique: AC 220-240
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 50W
- Puissance max. ampoule de rechange: 50
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Nombre de sources lumineuses: 2

## L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

## Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8719514465152
- Hauteur: 30 cm
- Longueur: 9 cm
- Poids net: 0,28 kg
- Poids brut: 0,36 kg
- Largeur: 10 cm



Date de publication:  
2026-05-13  
Version: 0.318

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.