

# PHILIPS

## Spot plafond/mur Limbali 3 x

Spots plafond/mur

Sans ampoule

Blanc

ClickFix



## Pleins feux sur le style

Intégrer ce spot pratique de Philips à votre intérieur. Choisissez l'ampoule LED GU10 de Philips qui s'accorde avec son style et bénéficiez d'un éclairage durable et de haute qualité.

### Caractéristiques spécifiques

- Tête de spot orientable

### Conception supérieure pour un effet de lumière optimal

- Matériau durable de grande qualité

# Points forts

## Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

## Matériaux de haute qualité

Ce spot conçu avec des matériaux durables de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il éclairera votre intérieur pendant de nombreuses années.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Montage click!FIX: Oui

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine
- Style: Contemporain
- Type: Spots plafond/mur
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: ClickFix

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,56 kg
- Hauteur totale: 130 mm
- Longueur totale: 293 mm
- Largeur totale: 293 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- Puissance électrique: AC 220-240
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 50W
- Puissance maximale de l'ampoule de recharge: 50
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Nombre de sources lumineuses: 3

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514465176
- Poids net: 0,56 kg
- Poids brut: 0,7 kg
- Hauteur: 28 cm
- Longueur: 9,5 cm
- Largeur: 30 cm



Date de publication:  
2025-08-30  
Version: 0.307

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)