

# PHILIPS


Applique murale  
Mimosa 7W

Luminaires extérieurs

2700K

Anthracite

Résistant à l'eau



8719514477254



## Dirigez facilement une lumière LED de haute qualité là où vous le souhaitez

La gamme Mimosa inclut des lumières murales et au sol avec un tout nouveau design, qui vous permet de diriger la lumière là où vous le souhaitez. Les lumières Mimosa sont fabriquées dans de l'aluminium de haute qualité. Leurs modules LED efficaces et leur électronique fiable assurent une longue durée de vie. Disponible en lumière blanc chaud ou blanc froid.

### Facile d'utilisation

- Orientation de la lumière réglable
- Couverture lumineuse étendue

### Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures

### Ampoule LED innovante

- Garantie de 5 ans sur le système LED
- Lumière LED haute qualité

8719514477254

**Qualité supérieure**

- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

**Conçus pour l'extérieur**

- IP44 - résiste aux intempéries

# Points forts

## Orientation de la lumière réglable

Un panneau rotatif unique vous permet de diriger facilement la lumière là où vous en avez besoin. Créez la lumière parfaite pour toutes vos activités de plein air, que vous dîniez avec votre famille et vos amis sur votre terrasse ou que vous vous détendiez avec un bon livre dans votre jardin.

## Couverture lumineuse étendue


Cette lumière apporte plus de luminosité à l'ensemble de vos espaces extérieurs.

## Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 25 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

## Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans offerte pour ce luminaire, Philips offre également une garantie de 5 ans sur le système LED (le module LED et le driver).

## Lumière LED haute qualité



Ces lumières LED utilisent une technologie unique développée par Philips. Elles s'allument instantanément et produisent un flux lumineux optimal, qui fait ressortir les couleurs vives de votre jardin.

## Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure



Cette lumière Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

## IP44 – résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Métal

## Durée de vie

- Durée de vie nominale: 25.000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- DéTECTEUR nuit et jour: Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- DéTECTEUR de mouvement: Non
- Énergie solaire: Non
- Lumière blanche et chaude: Oui
- Point focal: Non

## Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K

## Divers

- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,406 kg
- Hauteur totale: 171 mm
- Longueur totale: 117 mm
- Largeur totale: 120 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 630
- Couleur de lumière: 2700K
- Puissance électrique: 220-240
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Non

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514477254
- Poids net: 0,41 kg
- Poids brut: 0,51 kg
- Hauteur: 18,5 cm
- Longueur: 5,5 cm
- Largeur: 14 cm



Date de publication:  
2025-08-30  
Version: 0.319

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)