




# Ampoule ambre à filament 50 W ST64 E27 x2



Sphérique, tubulaire, rétro, classique et... pratique ! Vous n'aurez pas une, mais deux ampoules LED ST64 en finition ambree PLUS une télécommande WiZ pour les commander instantanément et sans difficulté. Créez une ambiance vintage avec vos équipements décoratifs ou dans tous les endroits où vous voulez mettre une touche d'élégance. Choisissez parmi des centaines de nuances de lumière blanche, froide à chaude, ou programmez-les pour qu'elles s'adaptent automatiquement à vos besoins et à votre humeur. Et bien sûr, vous pouvez les contrôler via votre réseau Wi-Fi et l'application WiZ, la télécommande WiZ associée ou à la voix.

## AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée blanche réglable
- Jusqu'à 640 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- WiZmote incluse




### Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



### Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



### Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.




### Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



### Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



### Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Forme de la lampe: ST64  
Prise: E27  
Type de verre: Ambre  
Intensité réglable: Oui

## DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,145 kg

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 20.000  
Durée de vie nominale: 15.000

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM  
Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 90$   
Température de couleur: 2000-5000 K  
Catégorie de couleur de lumière:  
Niveau de blanc ajustable  
Flux lumineux nominal: 640 lm  
Temps d'allumage:  $< 0,5$  s  
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 91 lm/W

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 43 mA

## INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8719514550155  
Code commercial: 871951455015502  
Titre du produit: Wi-Fi BLE 50W ST64  
Amb TW 2PK+Remote

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5  
Tension: 220-240 V  
Puissance équivalente: 50 W  
Classe énergétique: F  
Consommation électrique: 7 W  
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 143 mm  
Longueur totale: 143 mm  
Largeur totale: 64 mm

## VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15.000  
Flux lumineux nominal: 640 lm  
Puissance nominale: 7 W

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60  
Numéro d'enregistrement EPREL: 1901146  
Référence de mesure de flux: Sphere

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514550155  
Poids net: 0,29 kg  
Poids brut: 0,43 kg  
Hauteur: 15,5 cm  
Longueur: 8,5 cm  
Largeur: 18 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.