



Ampoule ambrée à filament 50W ST64 E27 x2 + télécommande



Recevez deux ampoules WiZ à filament de style Edison et une WiZmote avec cette solution d'éclairage intelligent ! Utilisez la WiZmote, l'application WiZ ou votre voix pour varier l'intensité lumineuse ou appliquer des modes d'éclairage prédéfinis sur les configurations Wi-Fi.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée blanche réglable
- Jusqu'à 640 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- WiZmote inclus



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.




Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: ST64
Prise: E27
Technologie: WiFi intelligent
Type de verre: Ambre
Intensité réglable: Variateur sans fil

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Hauteur: 14,3 cm
Poids: 0,145 kg
Largeur: 6,4 cm

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 20.000
Durée de vie nominale: 15.000 h

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): 90
Température de couleur: 2000-5000 K
Catégorie de couleur de lumière: Niveau de blanc ajustable
Flux lumineux nominal: 640 lm
Temps d'allumage: <0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 43 mA
Efficacité: 91 lm/W

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8719514550155
Code commercial: 871951455015501
Titre du produit: Wi-Fi BLE 50W ST64
Amb TW 2PK+Remote

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5
Tension: 220-240 V
Puissance: 7 W
Puissance équivalente: 50 W
Classe énergétique: F

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Longueur: 14,3 cm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15.000 h
Flux lumineux nominal: 640 lm
Puissance nominale: 7 W

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60 Hz
Numéro d'enregistrement EPREL: 1323077
Référence de mesure de flux: Sphere

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514550155
Poids net: 0,29 kg
Poids brut: 0,29 kg
Hauteur: 15,5 cm
Longueur: 8,5 cm
Largeur: 18 cm