




3 spots orientables IMAGEO

Choisissez les trois spots réglables et la lumière intelligente colorée pour créer une ambiance dans n'importe quelle pièce avec le spot encastrable intelligent WIZ Imageo noir. Utilisez votre système Wi-Fi actuel pour le contrôler depuis l'application WIZ ou avec votre voix.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Dimensions de la plaque : 8 x 44 cm
- IP20/Métal/Noir



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !




Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: Rectangle
Intensité réglable: Oui

DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir
Matériaux: Métal

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50.000
Durée de vie nominale: 15.000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Tête de spot orientable: Oui
Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Non
Ampoule(s) LED incluse(s): Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 90
Temps de chauffe à 60 %: < 2

DIVERS

Conçu spécialement pour:
Fonctionnel

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Efficacité: 69 lm/W

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,018 kg
Hauteur: 12,3 cm
Longueur: 44 cm
Largeur: 10,5 cm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 345 lm
Rendement en lumen total de l'éclairage: 1035
Couleur de lumière: 2200 à 6500 (RVB)
Classe énergétique de la source lumineuse incluse: G
Puissance de l'ampoule incluse: 4.9
Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5 W
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe I
Source lumineuse remplaçable: Oui
Nombre de sources lumineuses: 3

LE PONT

Nombre max. d'accessoires: 9.999

L'AMPOULE

Protocole de communication:
Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date