


## Applique murale bidirectionnelle

Jouez avec les motifs lumineux sur vos murs pour créer une ambiance pleine de couleur. Notre applique intérieure illumine les murs vers le haut et vers le bas, créant des jeux de lumière, d'ombre et de couleur originaux qui donnent du caractère à votre pièce.

## AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Dimensions : Hauteur 15 cm - Longueur 9,2 cm - Largeur 6,8 cm
- IP20/Métal/Blanc



### Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



### Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



### Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.



### Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



### Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



### Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Forme de la lampe: Rectangle  
Intensité réglable: Oui

## DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc  
Matériaux: Métal

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 50.000  
Durée de vie nominale: 15.000

## OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui  
LED intégrée: Non  
Ampoule(s) LED incluse(s): Oui  
Télécommande incluse: Non

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 90$   
Température de couleur: 2200-6500 K  
Temps de chauffe à 60 %: 2  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 69 lm/W

## DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour  
Salle à manger

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 60 mA

## CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 220-240 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,64 kg  
Hauteur totale: 150 mm  
Longueur totale: 92 mm  
Largeur totale: 68 mm

## ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 345  
Rendement en lumen total de l'éclairage: 690  
Couleur de lumière: 2200 à 6500 (RVB)  
Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F  
Puissance de l'ampoule incluse: 4.7  
Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5  
Indice de protection: IP20  
Classe de protection: Classe I - Mise à la terre  
Source lumineuse remplaçable: Oui  
Nombre de sources lumineuses: 2

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514554597  
Poids net: 0,64 kg  
Poids brut: 0,69 kg  
Hauteur: 16,1 cm  
Longueur: 10,5 cm  
Largeur: 7,8 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.