


Panneau de plafond 36 W Carré

Baignez votre intérieur d'une lumière blanche qui s'adapte à votre humeur ou à votre objectif. Le design élégant et l'installation facile lui permettent de s'intégrer de manière confortable et homogène dans votre espace.


AVANTAGE DES PRODUITS

- Blanc variable
- Dimensions : 600*600 mm
- IP20/Plastique/noir



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !




Surveillez votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: Rectangle

DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir
Matériaux: Métal Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 20.000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Tête de spot orientable: Non
Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): 80
Temps de chauffe à 60 %: <2

DIVERS

Conçu spécialement pour:
Fonctionnel

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 190 mA
Efficacité: 94 lm/W

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.9
Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 2,6 kg
Hauteur: 4,2 cm
Longueur: 60 cm
Largeur: 60 cm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Durée de vie jusqu'à: 20.000 h
Rendement en lumen total de l'éclairage: 3400
Couleur de lumière: 2700-6500
Éclairage à intensité variable:
Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur
LED: Oui
LED intégrée: Oui
Puissance de l'ampoule incluse: 36
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe II