




Bandeau LED 4 m

Coupez, façonnez et remodelez notre bandeau LED Indoor Ambiance selon vos besoins. Ses modes d'éclairage colorés et dynamiques embellissent l'espace sous vos armoires ou derrière les meubles, tandis que sa lumière ambiante crée l'ambiance parfaite lorsque vous avez simplement envie de vous détendre.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Bloc d'alimentation fourni
- IP20/Plastique



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !




Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc

Matériaux: Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)

Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%

Nombre de cycles d'allumage: 50.000

Durée de vie nominale: 15.000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Non

LED intégrée: Oui

Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui

Adaptateur secteur inclus: Oui

Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM

Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 80

Température de couleur: 2700-5000 K

Temps de chauffe à 60 %: 2

Efficacité lumineuse (valeur nominale): 64 lm/W

DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour
Cuisine Chambre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 73 mA

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.6

Tension: 220-240 V

Consommation électrique: 12

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,225 kg

Hauteur totale: 3 mm

Longueur totale: 4.000 mm

Largeur totale: 10 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen total de l'éclairage: 840

Couleur de lumière: 2700 à 5000 (RVB)

Éclairage à intensité variable: Oui

Puissance de l'ampoule incluse: 13

Indice de protection: IP20

Classe de protection: Classe II -
Double isolation

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication:

Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169071216

Poids net: 0,23 kg

Poids brut: 0,26 kg

Hauteur: 16 cm

Longueur: 5,7 cm

Largeur: 14,1 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.